


Ansell




**FORTIX™**

Abrasion Resistance Technology




**DURABILIDAD  
MEJORADA**



**TRANSPIRABILIDAD  
MEJORADA**



**MAYOR  
FLEXIBILIDAD**



**AGARRE  
TEXTURIZADO**

## TECNOLOGÍA FORTIX™ MEJORADA

Los trabajadores industriales necesitan guantes duraderos y cómodos para hacer su trabajo de forma eficiente y, ante todo, segura. A través de las avanzadas tecnologías patentadas de Ansell, ayudamos a reducir los riesgos y las lesiones laborales, lo que hace que los lugares de trabajo sean más seguros y estén más protegidos.

### TECNOLOGÍA FORTIX™ MEJORADA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN


En el caso de los lugares de trabajo industriales en los que existen riesgos y peligros de abrasión, la formulación mejorada de nuestro recubrimiento de espuma de nitrilo FORTIX™ proporciona más resistencia a la abrasión y aumenta el agarre y la transpirabilidad del guante. La mejora del rendimiento no sólo permite prolongar considerablemente la vida útil del guante, sino también reforzar la comodidad de quienes lo utilizan.

### PRODUCTOS VS. LA COMPETENCIA

En Ansell, nos esforzamos constantemente por mejorar el rendimiento de nuestros productos integrando tecnologías innovadoras enfocadas en las necesidades de los usuarios. Los siguientes videos muestran claramente nuestros excepcionales puntos de diferenciación frente a la competencia.

### PRUEBAS DE DURABILIDAD


*“La vida útil de los guantes está directamente relacionada con su durabilidad”.*



#### PRUEBA DE DURABILIDAD DEL RECUBRIMIENTO

HyFlex® 11-561 vs.  
la competencia

[VER AHORA](#)



#### DURABILIDAD EN CONDICIONES EXTREMAS DE ABRASIÓN

HyFlex® 11-840 vs.  
la competencia

[VER AHORA](#)



#### PRUEBA DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

HyFlex® 11-819 ESD vs.  
la competencia

[VER AHORA](#)

## PRUEBA DE TRANSPIRABILIDAD

"Una excelente transpirabilidad garantiza la comodidad durante todo el día"



HyFlex® 11-819 ESD vs.  
la competencia

[VER AHORA](#)

## PRUEBA DE AGARRE

"Un mejor agarre supone una mejor protección para las manos"



HyFlex® 11-840 vs.  
la competencia

[VER AHORA](#)

## NUESTRAS SOLUCIONES FORTIX™ MEJORADAS

### HyFlex® 11-840



#### Nuestro multiusos principal

La excelente durabilidad para un uso prolongado en aplicaciones abrasivas ahora ofrece hasta 20 % más protección contra la abrasión en comparación con la versión anterior.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

### HyFlex® 11-819 ESD



#### El mejor guante ESD / que permite el uso de pantallas táctiles

Protección duradera y excelente agarre en un guante que permite el uso de pantallas táctiles

[MÁS INFORMACIÓN](#)

### HyFlex® 11-561



#### El guante de protección contra cortes ISO C más delgado y ligero

Más del doble de durabilidad que la competencia más inmediata\*

[MÁS INFORMACIÓN](#)

## PRODUCTOS Y PROCESOS MÁS LIMPIOS

La tecnología FORTIX™ mejorada presenta productos más limpios después del lavado, sin residuos químicos ni impurezas, para brindar guantes inocuos para la piel. Asimismo, el proceso de fabricación de nuestros guantes FORTIX™ mejorados permite ahorrar una cantidad significativa de agua, por lo que el volumen de consumo de agua reduce considerablemente durante el proceso de fabricación.

Visite: <https://www.ansell.com/FortixProducts> o contacte a su representante de ventas de Ansell.

[www.ansell.com](https://www.ansell.com)

Ansell, ® y ™ son marcas registradas que pertenecen a Ansell Limited o a uno de sus afiliados.  
© 2022 Ansell Limited, todos los derechos reservados

**Ansell**