

Ansell

MÆRK ARBEJDET, IKKE HANDSKEN

HyFlex™ 11-574/584/814/844

HYFLEX PRECISION COMFORT-SERIEN MED AEROFIT™-TEKNOLOGI

I dag har medarbejdere behov for komfortable, snit- og slidbestandige handsker, der hjælper – ikke hindrer – deres mulighed for at håndtere små, skrøbelige genstande, værktøjer og udstyr.

HyFlex Precision Comfort-serien booster præcision og produktivitet med en pasform, der føles som et ekstra lag hud og giver enestående komfort og fingerføling.

Hudvenlig
Dermatologisk
testet og
efterfølgende
vasket for at fjerne
alle urenheder

Kan bruges til touchskærme

Fungerer sammen med touchskærmenheder
samtidig med, at handsken kan beholdes på

Designet som et ekstra lag hud

Fremstillet med AEROFIT-teknologi,
30 % tyndere¹ nitrilbelægning, hvilket
giver forbedret fingerføling og
følsomhed

Førsteklasses komfort

Ultratynde nitrilhandsker til brug
hele dagen. I overvældende grad
foretrukket til præcisionshåndtering²

Dokumenteret produktivitet

Brugere, der bar HyFlex-handsker,
gennemførte præcisionsopgaver
hurtigere end ved brug af
tilsvarende handsker på markedet³

Universal-
handsker

HyFlex 11-814

Montage af små dele og
komponenter

HyFlex 11-844

Montage af små dele og komponenter

- Lejlighedsvis håndtering af varme genstande (EN407: 100 °C i 15 s)

Avanceret beskyttelse

Det eksklusive HPPE-
garn, forstærket med
den nye generation af
INTERCEPT™-teknologi,
giver pålidelig EN ISO
F-skærefasthed

Kan bruges til touchskærme

Fungerer sammen med touchskærmenheder
samtidig med, at handsken kan beholdes på

Designet som et ekstra lag hud

Fremstillet med AEROFIT-
teknologi, 30 % tyndere¹
nitrilbelægning, hvilket giver
forbedret fingerføling og
følsomhed

Førsteklasses komfort

I overvældende
grad foretrukket til
præcisionshåndtering²

Dokumenteret produktivitet

Brugere, der bar HyFlex-
handsker, gennemførte
præcisionsopgaver hurtigere
end ved brug af tilsvarende
handsker på markedet³

Handsker
med snitbes-
kyttelse

HyFlex 11-574

Håndtering af dele med
skarpe, ru kanter

HyFlex 11-584

Håndtering af lette metalplader og -paneler
med skarpe, ru kanter

TEKNOLOGI

HyFlex 11-574/584/814/844

AEROFIT™
Precision Comfort Technology

HyFlex 11-574/584

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

HyFlex 11-814/844

ZONZ™
Comfort Fit Technology

STANDARDE FOR YDEEVNE

HyFlex 11-574

EN 388:2016



HyFlex 11-584

EN 388:2016



HyFlex 11-814

EN 388:2016



HyFlex 11-844

EN 388:2016



EN 407:2020



ANVENDELSE

- Montage og håndtering af dele/komponenter
- Præcisionsopgaver/opgaver, der kræver fingerføling
- Generelle/lette vedligeholdelsesopgaver
- Snitbeskyttelse/håndtering af skarpe genstande
- Håndtering af tørre fødevarer
- Inspektion og kvalitetskontrol

BRANCHER

- Bilindustri
- Maskinindustri
- Luftfartsindustri
- Metalproduktion
- Fødevareindustri (håndtering/behandling af tørre fødevarer)

SEGMENTERINGSMATRIX

LET	MIDDEL	SVÆR
GOD	BEDRE	BEDST

MATERIALER OG KONSTRUKTION

Belægning: Næste generation af skumnitrl (fælles for alle modeller)

For:

HyFlex 11-574: Forstærket HPPE, nylon, spandex, polyester, latexelastik i manchetterne

HyFlex 11-584: Forstærket HPPE, tungsten, spandex, nylon, latexelastik i manchetterne

HyFlex 11-814/844: Nylon, spandex

Dypning: Belægning i håndfladen

Forstærkning i tommelfingerområde: HyFlex 11-574, 11-584 – Skærmprintet

Størrelse: 5-12



YDERLIGERE OPLYSNINGER

HyFlex 11-574



Kan bruges til touchskærme



Uden glasfiber



DMF-fri



Silikonefri

HyFlex 11-584



Kan bruges til touchskærme



Antistatisk



Uden glasfiber



DMF-fri



Silikonefri

HyFlex 11-814/844



Kan bruges til touchskærme



Antistatisk



DMF-fri



Latexfri



Silikonefri

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

EGENSKABER

Designet med AEROFIT-teknologi, en innovativ, fleksibel skumnitrlbelægning

Dermatologisk testet og godkendt af Dermatest® og OEKO-TEX®

Kan bruges til touchskærme

FORDELE

- **Forbedret fingerføling:** Op til 30 % tyndere¹ belægning beskytter mod snit- og slidrisici samtidig med, at handsken leverer større fingerføling, følsomhed og føles mere komfortabel og åndbar.
- **Førsteklasses komfort:** I undersøgelser foretrak 98 % af medarbejderne HyFlex Precision Comfort-handsker til opgaver med præcisionshåndtering og brug hele dagen.²
- **Dokumenteret produktivitet:** Tests viste, at brugere, der bærer HyFlex Precision Comfort-handsker, gennemfører præcisionsopgaver op til 42 % hurtigere.³

• **Forbedret overholdelse:** Reduceret risiko for, at handsker tages af mellem forskellige opgaver


• **Kontinuerligt arbejdsflow:** Det er ikke nødvendigt at tage handsker af under digitale opgaver

¹ Versus standardhandske fra Ansell med samme beskyttelsesniveau

^{2 & 3} Baseret på 52 brugeres sammenligning af handsker fra Ansell med konkurrerende handsker på markedet. Test udført med HyFlex 11-574-handsker. Resultaterne kan variere i forhold til andre handsker i serien

VIDEOER

PRODUKT EFTER TEKNOLOGI



Klik [her](#) for at se den på YouTube.