

Ansell

SIENTA LO QUE TOCA, NO EL GUANTE

HyFlex™ 11-574/584/814/844

SERIE HYFLEX PRECISION COMFORT CON TECNOLOGÍA AEROFIT™

Los trabajadores de hoy necesitan guantes cómodos, con resistencia al corte y a la abrasión, que faciliten — en lugar de dificultar— su capacidad para manipular equipos, herramientas y objetos pequeños y delicados.

La serie HyFlex Precision Comfort mejora la precisión y la productividad gracias a un ajuste tipo segunda piel, que proporciona un confort excepcional y un control táctil superior.

Seguro para la piel
Dermatológicamente probado y lavado después de su fabricación para eliminar todas las impurezas

Compatibilidad con pantallas táctiles

Para accionar diversos dispositivos de pantalla táctil con los guantes puestos

Diseño de segunda piel

Diseñado con la tecnología AEROFIT, con un recubrimiento de nitrilo un 30 % más fino² que ofrece mayor sensibilidad táctil

Confort premium

Guante de nitrilo ultrafino, diseñado para un uso prolongado durante toda la jornada. Preferido mayoritariamente para trabajos de manipulación de precisión²

Productividad demostrada

Los usuarios con guantes HyFlex puestos realizaron tareas de precisión más rápido que cuando usaron guantes comparables disponibles en el mercado³

Guantes multiusos

HyFlex 11-814

Montaje de componentes y piezas pequeñas

HyFlex 11-844

Montaje de componentes y piezas pequeñas
• Manipulación ocasional de objetos calientes (EN407: 100 °C durante 15 s)

Protección avanzada
El exclusivo hilo de HPPE, reforzado con la INTERCEPT™ Technology de nueva generación, proporciona una resistencia al corte fiable de nivel F (EN ISO)

Compatibilidad con pantallas táctiles

Para accionar diversos dispositivos de pantalla táctil con los guantes puestos

Diseño de segunda piel

Diseñado con la tecnología AEROFIT, con un recubrimiento de nitrilo un 30 % más fino² que ofrece mayor sensibilidad táctil

Confort premium

Preferido mayoritariamente para trabajos de manipulación de precisión y para un uso prolongado durante toda la jornada²

Productividad demostrada

Los usuarios con guantes HyFlex puestos realizaron tareas de precisión más rápido que cuando usaron guantes comparables disponibles en el mercado³

Guantes de protección contra cortes

HyFlex 11-574

Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos

HyFlex 11-584

Manipulación de chapas, paneles y piezas metálicas ligeras con bordes afilados o rugosos

TECNOLOGÍA

HyFlex 11-574/584/814/844

AEROFIT™
Precision Comfort Technology

HyFlex 11-574/584

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

HyFlex 11-814/844

ZONZ™
Comfort Fit Technology

NIVELES DE RENDIMIENTO

HyFlex 11-574

EN 388:2016



3X31D



HyFlex 11-584

EN 388:2016



3X32F



HyFlex 11-814

EN 388:2016



3121A



HyFlex 11-844

EN 388:2016



4131A

EN 407:2020



X1XXXX



APLICACIONES

- Montaje y manipulación de piezas/componentes
- Tareas de precisión y destreza
- Actividades de mantenimiento general y ligero
- Protección contra cortes/manipulación de objetos cortantes
- Manipulación de alimentos secos
- Inspección y control de calidad

SECTORES INDUSTRIALES

- Automoción/Automoción eléctrica
- Maquinaria y equipamiento
- Aeroespacial
- Industria metalúrgica
- Alimentos (manipulación/procesado en seco)

MATRIZ DE SEGMENTACIÓN

LIGERO	MEDIO	PESADO
BUENOS	MEJORES	ÓPTIMOS

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Recubrimiento: espuma de nitrilo de última generación (común a todos los modelos)

Forro:

HyFlex 11-574: HPPE reforzado, nylon, spandex, poliéster, elástico de látex en el puño

HyFlex 11-584: HPPE reforzado, tungsteno, spandex, nylon, elástico de látex en el puño

HyFlex 11-814/844: nylon, spandex

Recubrimiento: palma recubierta

Refuerzo de la unión del pulgar: HyFlex 11-574, 11-584 - Serigrafiado

Tallas: 5-12



STANDARD 100

INFORMACIÓN EXTRA

HyFlex 11-574



Compatibilidad con pantallas táctiles



Sin fibra de vidrio



Sin DMF



Sin silicona

HyFlex 11-584



Compatibilidad con pantallas táctiles



Antiestático



Sin fibra de vidrio



Sin DMF



Sin silicona

HyFlex 11-814/844



Compatibilidad con pantallas táctiles



Antiestático



Sin DMF



Sin látex



Sin silicona

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS

Diseñados con tecnología AEROFIT, un innovador recubrimiento de espuma de nitrilo flexible

Dermatológicamente probados y certificados por Dermatest® y OEKO-TEX®

Compatibilidad con pantallas táctiles

VENTAJAS

- **Sensibilidad táctil mejorada:** Un recubrimiento hasta un 30 % más fino¹ que protege frente a los riesgos de corte y abrasión, al tiempo que ofrece mayor sensibilidad táctil, además de una sensación de guante más cómoda y transpirable.
- **Premium Comfort:** En las encuestas, el 98 % de los profesionales prefirieron los guantes HyFlex Precision Comfort para tareas de manipulación de precisión y uso prolongado durante toda la jornada.²
- **Productividad demostrada:** Las pruebas demostraron que los usuarios que llevaban guantes HyFlex Precision Comfort realizaron tareas de precisión hasta un 42 % más rápido.³

- **Conformidad mejorada:** Menor riesgo de que los trabajadores se quiten los guantes durante el turno


- **Flujo de trabajo continuo:** No es necesario quitarse los guantes para realizar tareas digitales

¹ Comparado con guante Ansell estándar con el mismo nivel de protección

^{2 y 3} Basado en una encuesta a 52 usuarios de guantes comparando guantes de Ansell con guantes de la competencia disponibles en el mercado; pruebas realizadas con guantes HyFlex 11-574. Los resultados pueden variar en otros guantes de la serie

VÍDEOS

PRODUCTO POR TECNOLOGÍA



Haga clic [aquí](#) para verlo en YouTube.

Para obtener más información, visite Ansell.com/brands/hyflex