

Ansell

SINTA O TRABALHO, NÃO A LUVA

HyFlex™ 11-574/584/814/844

SÉRIE HYFLEX PRECISION COMFORT COM AEROFIT™ TECHNOLOGY

Os trabalhadores atuais precisam de luvas confortáveis e resistentes aos cortes e à abrasão que ajudem – em vez de prejudicar – a sua capacidade de manipular ferramentas, equipamentos e objetos pequenos e delicados.

A série HyFlex Precision Comfort impulsiona a precisão e a produtividade com um ajuste semelhante a uma segunda pele para conforto de exceção e controlo tátil.

Seguras para a pele
Dermatologicamente testadas e pós-lavadas para eliminar impurezas

Compatível com ecrãs táteis

Funciona com dispositivos com ecrã tátil, sem necessidade de retirar a luva

Conceção semelhante a uma segunda pele

Concebida com AEROFIT Technology; revestimento em nitrilo 30% mais fino¹ que proporciona melhor tato e sensibilidade

Conforto superior

Luvas ultrafinas em nitrilo para utilização durante todo o dia; Amplamente preferidas para manuseamento de precisão²

Produtividade comprovada

Os utilizadores que usam luvas HyFlex concluíram tarefas de precisão mais depressa do que ao usar luvas comparáveis disponíveis no mercado³

Luvas multiúteis

HyFlex 11-814

Montagem de componentes e peças de pequena dimensão

HyFlex 11-844

Montagem de componentes e peças de pequena dimensão
• Manuseamento ocasional de objetos quentes (EN 407: 100 °C durante 15 s)

Proteção avançada

O fio exclusivo de HPPE, reforçado com INTERCEPT™ Technology de próxima geração, proporciona uma resistência fiável aos cortes de nível F (EN ISO)

Compatível com ecrãs táteis

Funciona com dispositivos com ecrã tátil, sem necessidade de retirar a luva

Conceção semelhante a uma segunda pele

Concebida com AEROFIT Technology; revestimento em nitrilo 30% mais fino¹ que proporciona melhor tato e sensibilidade

Conforto superior

Amplamente preferidas para tarefas de manuseamento de precisão e utilização durante todo o dia²

Produtividade comprovada

Os utilizadores que usam luvas HyFlex concluíram tarefas de precisão mais depressa do que ao usar luvas comparáveis disponíveis no mercado³

Luvas de proteção contra cortes

HyFlex 11-574

Manuseamento de peças com arestas aguçadas e ásperas

HyFlex 11-584

Manuseamento de painéis e chapas leves de metal e de peças com arestas aguçadas e ásperas

TECNOLOGIA

HyFlex 11-574/584/814/844

AEROFIT™
Precision Comfort Technology

HyFlex 11-574/584

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

HyFlex 11-814/844

ZONZ™
Comfort Fit Technology

NORMAS DE DESEMPENHO

HyFlex 11-574

EN 388:2016



HyFlex 11-584

EN 388:2016



HyFlex 11-814

EN 388:2016



HyFlex 11-844

EN 388:2016



EN 407:2020



APLICAÇÕES

- Montagem e manuseamento de peças/componentes
- Tarefas de precisão/destreza
- Atividades de manutenção geral/ligeira
- Proteção contra cortes/manuseamento de materiais perfurocortantes
- Manuseamento de alimentos secos
- Inspeção e controlo de qualidade

INDÚSTRIAS

- Automóvel/veículos elétricos
- Máquinas e equipamentos
- Aeroespacial
- Fabrico de metais
- Alimentar (manuseamento/transformação de alimentos secos)

MATRIZ DE SEGMENTAÇÃO

APL. LIGEIRAS	APL. MÉDIAS	APL. INTENSIVAS
ADEQUADA	BOA	MELHOR

MATERIAIS E ESTRUTURA

Revestimento: espuma de nitrilo de próxima geração (comum a todos os modelos)

Forro:

HyFlex 11-574: polietileno de elevado desempenho (HPPE) reforçado, nylon, elastano, poliéster, elástico de látex no punho

HyFlex 11-584: polietileno de elevado desempenho (HPPE) reforçado, tungsténio, elastano, nylon, elástico de látex no punho

HyFlex 11-814/844: nylon, elastano

Imersão: palma revestida

Reforço na articulação do polegar: HyFlex 11-574, 11-584 – serigrafado

Tamanhos: 5 a 12



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

HyFlex 11-574



Compatível com ecrãs táteis



Sem fibra de vidro



Sem DMF



Sem silicone

HyFlex 11-584



Compatível com ecrãs táteis



Antiestática



Sem fibra de vidro



Sem DMF



Sem silicone

HyFlex 11-814/844



Compatível com ecrãs táteis



Antiestática



Sem DMF



Sem látex



Sem silicone

PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

CARATERÍSTICAS

Concebidas com AEROFIT Technology, um revestimento inovador em espuma de nitrilo flexível

Dermatologicamente testadas e certificadas pela Dermatest® e pela OEKO-TEX®

Compatíveis com ecrãs táteis

¹ Em comparação com luvas típicas da Ansell com o mesmo nível de proteção.

^{2 e 3} Com base num estudo de 52 utilizadores de luvas comparando as luvas da Ansell com as luvas da concorrência disponíveis no mercado; ensaios realizados com luvas HyFlex 11-574. Os resultados podem variar entre outras luvas da série.

BENEFÍCIOS

- **Sensibilidade tátil melhorada:** o revestimento até 30% mais fino¹ protege contra riscos de cortes e abrasão, proporcionando maior tato, sensibilidade e uma sensação de luva mais confortável e respirável.
- **Conforto superior:** em inquéritos, 98% dos profissionais preferiram as luvas HyFlex Precision Comfort para tarefas de manuseamento de precisão e utilização durante todo o dia.²
- **Produtividade comprovada:** testes demonstraram que os utilizadores que usaram luvas HyFlex Precision Comfort concluíram tarefas de precisão até 42% mais depressa.³

- **Melhoria da conformidade:** risco reduzido de remoção das luvas durante os turnos

- **Fluxo de trabalho contínuo:** não é necessário retirar as luvas durante tarefas digitais

VÍDEOS

PRODUTO POR TECNOLOGIA



Clique [aqui](#) para assistir no YouTube.

Para obter mais informações, visite Ansell.com/brands/hyflex