

Ansell

KÄNN ARBETSUPPGIFTEN, INTE HANDSKEN

HyFlex™ 11-574/584/814/844

HYFLEX PRECISION COMFORT-SERIEN MED AEROFIT™ TECHNOLOGY

Dagens arbetare behöver bekväma, skär- och nötningsbeständiga handskar som stärker – snarare än hindrar – förmågan att manipulera små, känsliga föremål, verktyg och enheter.

HyFlex Precision Comfort-serien ökar precisionen och produktiviteten med hudnära passform för exceptionell komfort och taktill kontroll.

Säker för huden
Dermatologiskt testad och eftertvättad för att avlägsna alla föroreningar

Pekskärmskompatibel
Pekskärmsenheter kan användas med handskarna på

Hudnära design
Konstruerad med AEROFIT Technology och 30 % tunnare¹ nitrilbeläggning vilket ger förbättrad taktillit och känslighet

Premiumkomfort
Ultratunna nitrilhandskar för användning hela dagen. Föredras av en stor majoritet för precisionshantering²

Beprövad produktivitet
Användare med HyFlex-handskar utförde precisionsuppgifter snabbare än med andra jämförbara handskar på marknaden³

Universal-
handskar

HyFlex 11-814
Montering av små komponenter

HyFlex 11-844
Montering av små komponenter
• Tillfälligt hantering av heta föremål (EN 407: 100 °C i 15 sekunder)

Avancerat skydd
Ett unikt nästa generations INTERCEPT™ Technology-förstärkt HPPE-garn som ger tillförlitlig motståndskraft med skärskyddsnivå enligt EN ISO F

Pekskärmskompatibel
Pekskärmsenheter kan användas med handskarna på

Hudnära design
Konstruerad med AEROFIT Technology och 30 % tunnare¹ nitrilbeläggning vilket ger förbättrad taktillit och känslighet

Premiumkomfort
Föredras av en stor majoritet för precisionsuppgifter och användning hela dagen²

Beprövad produktivitet
Användare med HyFlex-handskar utförde precisionsuppgifter snabbare än med andra jämförbara handskar på marknaden³

Skärskydds-
handskar

HyFlex 11-574
Hantering av delar med vassa, ojämna

HyFlex 11-584
Hantering av plåtar och paneler av lättmetall och komponenter med vassa, ojämna kanter

TEKNIK

HyFlex 11-574/584/814/844

AEROFIT™
Precision Comfort Technology

HyFlex 11-574/584

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

HyFlex 11-814/844

ZONZ™
Comfort Fit Technology

STANDARDS FÖR PRESTANDA

HyFlex 11-574

EN 388:2016



3X31D

HyFlex 11-584

EN 388:2016



3X32F

HyFlex 11-814

EN 388:2016



3121A

HyFlex 11-844

EN 388:2016



4131A

X1XXXX



TILLÄMPNINGAR

- Montering och hantering av delar/komponenter
- Uppgifter som kräver precision/fingerkänsla
- Allmänna/lätta underhållsaktiviteter
- Skärskydd/hantering av vassa föremål
- Hantering av torra livsmedel
- Inspektioner och kvalitetskontroll

BRANSCHER

- Fordonsindustri inkl. elbilar
- Maskiner och utrustning
- Flygindustri
- Metallbearbetning
- Livsmedel (torr hantering/bearbetning)

SEGMENTMATRIS

LÄTT	MEDEL	TUNGT
BRA	BÄTTRE	BÄST

MATERIAL OCH KONSTRUKTION

Beläggning: nästa generations nitrilfoam (gemensamt för alla modeller)

Innerhandske:

HyFlex 11-574: förstärkt HPPE, nylon, spandex, polyester, latexresår i kragen

HyFlex 11-584: förstärkt HPPE, volfram, spandex, nylon, latexresår i kragen

HyFlex 11-814/844: nylon, spandex

Beläggning: belagd innerhand

Förstärkt tumkil: HyFlex 11-574, 11-584 – screentryck

Storlek: 5–12



STANDARD 100

YTTERLIGARE INFORMATION

HyFlex 11-574



Peksärmskompatibel



Fri från glasfiber



DMF-fri



Silikonfri

HyFlex 11-584



Peksärmskompatibel



Antistatisk



Fri från glasfiber



DMF-fri



Silikonfri

HyFlex 11-814/844



Peksärmskompatibel



Antistatisk



DMF-fri



Latexfri



Silikonfri

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

EGENSKAPER

Utformad med AEROFIT Technology, en innovativ, flexibel nitrilfoambeläggning

Dermatologiskt testad och certifierad av Dermatest® och OEKO-TEX®

Peksärmskompatibel

FÖRDELAR

- **Förbättrad taktilitet:** En beläggning som är upp till 30 % tunnare¹ skyddar mot skär- och nötningsrisker samtidigt som den ger bättre taktilitet, känslighet samt en bekvämare och mer ventilerande handskkänsla.
- **Premiumkomfort:** I undersökningar med handskanvändare föredrog 98 % av de tillfrågade handskarna i HyFlex Precision Comfort-serien för precisionsuppgifter och användning hela arbetsdagen.²
- **Beprövad produktivitet:** Tester visade att användare med HyFlex Precision Comfort-handskar utförde precisionsuppgifter upp till 42 % snabbare.³

• **Förbättrad efterlevnad:** Minskad risk att handskarna tas av under arbetspasset


• **Kontinuerligt arbetsflöde:** Inget behov av att ta av handskarna under digitala arbetsuppgifter

¹ Jämfört med en standardhandske från Ansell med samma skyddsnivå

² och ³ Baserat på en undersökning med 52 handskanvändare där Ansell's handskar jämfördes med tillgängliga konkurrerande handskar på marknaden. Testerna utfördes med handsen HyFlex 11-574. Resultaten kan variera för andra handskar i serien

VIDEOFILMER

PRODUKT PER TEKNIK



Klicka [här](#) för att visa på YouTube.

Läs mer på Ansell.com/brands/hyflex