


Ansell


เทคโนโลยี
FORTIX™
ที่ปรับปรุงใหม่



FORTIX™
Abrasion Resistance Technology




ความทนทาน
ที่ดีขึ้น



การระบาย
อากาศที่ดีขึ้น



ความยืดหยุ่น
ที่มากขึ้น



การยึดเกาะที่
เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยี FORTIX™ ที่ปรับปรุงใหม่

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต้องการถุงมือที่สวมใส่สบายและคงทนเพื่อให้ทำงานได้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราช่วยลดความเสี่ยงและการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงานผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีกรรมสิทธิ์ของ Ansell ส่งผลให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีการปกป้องมากขึ้น

เทคโนโลยี FORTIX™ ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อการต้านทานการขีดถูที่ดีขึ้น


สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและอันตรายจากการขีดถู สูตรผสมที่ดีขึ้นของชั้นเคลือบโพลีไนไตรล์ FORTIX™ ของเราจะให้การต้านทานการขีดถูที่ดีขึ้น และเพิ่มการยึดเกาะและการระบายอากาศของถุงมือไปพร้อม ๆ กัน ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มอายุการใช้งานของถุงมือได้เป็นอย่างมากเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สวมใส่ด้วย

ผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ที่ Ansell เรามุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องด้วยการผสมนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นที่ความต้องการของผู้ใช้ วิดีโอด้านล่างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ทำให้เราแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง


การทดสอบประสิทธิภาพ

"อายุการใช้งานของถุงมือเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับความทนทานของถุงมือ"



การทดสอบความทนทาน
ของชั้นเคลือบ
HyFlex® 11-561 เทียบกับ
คู่แข่ง

ดูตอนนี้



ความทนทานภายใต้สภาวะ
การขีดถูที่รุนแรง
HyFlex® 11-840 เทียบกับ
คู่แข่ง

ดูตอนนี้



การทดสอบการต้านทาน
การขีดถู
HyFlex® 11-819 ESD เทียบกับ
คู่แข่ง

ดูตอนนี้

การทดสอบการระบายอากาศ

"การระบายอากาศที่ยอดเยี่ยมทำให้แน่ใจในความสบายตลอดทั้งวัน"



การทดสอบอัตราการซึมผ่าน
ของไอน้ำหรือความชื้น
HyFlex® 11-819 ESD เทียบกับคู่แข่ง

ดูตอนนี้

การทดสอบการยืดเกาะ

"การยืดเกาะที่ดีขึ้นหมายถึงการปกป้องฝ่ามือที่ดีขึ้น"



การทดสอบการยืดเกาะทอร์ค
HyFlex® 11-840 เทียบกับคู่แข่ง

ดูตอนนี้

โซลูชัน FORTIX™ ที่ดีขึ้นของเรา

HyFlex®
11-840



ถุงมือเรือรงอเนกประสงค์ของเรา

ความทนทานที่ยอดเยี่ยมเพื่อการสวมใส่เป็นระยะเวลานาน
ในการทำงานที่มีการขัดถู ตอนนี้มาพร้อมกับการปกป้อง
การขัดถูเพิ่มขึ้นสูงสุด 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

HyFlex®
11-819 ESD



ที่สุดของถุงมือ ESD/หน้าจอสัมผัส

การปกป้องที่ยาวนานและการยืดเกาะที่ยอดเยี่ยม ใน
ถุงมือที่ใช้กับหน้าจอสัมผัสได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

HyFlex®
11-561



ถุงมือสำหรับงาน ISO cut C ที่บางที่สุดและ
เบาที่สุด

ทนทานกว่าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดถึง 2 เท่า

เรียนรู้เพิ่มเติม

HyFlex®
11-842



ถุงมืออเนกประสงค์ที่ดีที่สุดของเรา ตอนนี้เป็น
ถุงมือสีเขียวแล้ว

ถุงมืออเนกประสงค์เพื่อความยั่งยืนที่มาจากเส้นด้าย
ในลอนที่ผ่านการรีไซเคิล

เรียนรู้เพิ่มเติม

RINGERS®
R-840



ถุงมือสำหรับงานเบาที่เคลือบด้วยไนไตรล์
ที่ส่วนฝ่ามือและป้องกันแรงกระแทกด้วย TPR

TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) สูตรพิเศษเฉพาะเพื่อ
เทคโนโลยีต้านแรงกระแทกเพื่อลดผลจากแรงกระแทก

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำความสะอาด

FORTIX™ ที่ดีขึ้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลังการล้างที่มีสารเคมีและสิ่งเจือปนตกค้างเป็นศูนย์เพื่อถุงมือที่เป็นมิตร
กับผิวหนัง และกระบวนการผลิตถุงมือ FORTIX™ ที่ดีขึ้นของเราประหยัดน้ำลงไปได้เป็นอย่างมาก จึงช่วยลดการใช้น้ำได้เป็น
อย่างมากตลอดทั้งกระบวนการผลิต

เยี่ยมชม: <https://www.ansell.com/FortixProducts> หรือติดต่อพนักงานขายของคุณที่ Ansell

www.ansell.com

Ansell, ® และ ™ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือหนึ่งในบริษัทในเครือของ Ansell Limited เป็นเจ้าของ
© 2022 Ansell Limited สงวนลิขสิทธิ์

Ansell