

SPÜREN SIE DIE ARBEIT, NICHT DEN HANDSCHUH.

HyFlex™ 11-574/584/814/844

HYFLEX PRECISION COMFORT SERIE MIT AEROFIT™ TECHNOLOGIE

Arbeitskräfte in der modernen Arbeitswelt benötigen komfortable, schnitt- und abriebfeste Handschuhe, die sie bei der Handhabung von kleinen, empfindlichen Gegenständen, Werkzeugen und Geräten unterstützen, anstatt zu behindern.

Die HyFlex Precision Comfort Serie steigert die Präzision und Produktivität durch einen passgenauen Sitz wie bei einer zweiten Haut. Weitere Vorteile sind ein außergewöhnlich hoher Tragekomfort und eine sichere Tastkontrolle.

Hautfreundlich
Dermatologisch getestet; Entfernung aller Unreinheiten durch Nachwäsche

Touchscreen-Bedienung

Bedienung von Touchscreen-Geräten ohne Ausziehen des Handschuhs

Passform wie eine zweite Haut

Hergestellt mit der AEROFIT Technologie, 30 % dünnere¹ Nitrilbeschichtung für eine größere Greif- und Tastsensibilität

Premium-Komfort

Extrem leichter Nitrilhandschuh für einen komfortablen Arbeitstag. Mit überwältigender Mehrheit bevorzugt für Präzisionsarbeiten.²

Höhere Produktivität

Träger von HyFlex-Handschuhen führen Präzisionsarbeiten schneller aus als mit vergleichbaren handelsüblichen Handschuhen³

Mehrweck-
handschuhe

HyFlex 11-814

Montage von Kleinteilen und Komponenten

HyFlex 11-844

Montage von Kleinteilen und Komponenten
• Gelegentliche Handhabung von heißen Objekten (EN 407: 100 °C für 15 Sek.)

Touchscreen-Bedienung

Bedienung von Touchscreen-Geräten ohne Ausziehen des Handschuhs

Moderner Handschutz

Einmaliges mit INTERCEPT™ Technologie verstärktes HPPE-Garn der nächsten Generation für einen zuverlässigen Schnittschutz der Stufe EN-ISO F

Passform wie eine zweite Haut

Hergestellt mit der AEROFIT Technologie, 30 % dünnere¹ Nitrilbeschichtung für eine größere Greif- und Tastsensibilität

Premium-Komfort

Mit überwältigender Mehrheit bevorzugt für Präzisionsarbeiten und lange Tragezeiten²

Höhere Produktivität

Träger von HyFlex-Handschuhen führen Präzisionsarbeiten schneller aus als mit vergleichbaren handelsüblichen Handschuhen³

Schnittschutz-
handschuhe

HyFlex 11-574

Handhabung von scharfkantigen, rauen Teilen

HyFlex 11-584

Handhabung von leichten Metallblechen und Paneelen sowie Teilen mit scharfen, rauen Kanten

TECHNOLOGIE

HyFlex 11-574/584/814/844



AEROFIT™

Precision Comfort Technology

HyFlex 11-574/584



INTERCEPT™

Cut Resistance Technology

HyFlex 11-814/844



ZONZ™

Comfort Fit Technology

LEISTUNGSSTANDARDS

HyFlex 11-574

EN 388:2016



HyFlex 11-584

EN 388:2016



HyFlex 11-814

EN 388:2016



HyFlex 11-844

EN 388:2016



EN 407:2020



EINSATZBEREICHE

- Montage/Handhabung von Teilen/Komponenten
- Präzisionsarbeiten/Fingerfertigkeit
- Allgemeine/leichte Wartungsarbeiten
- Schutz vor Schnittverletzungen bei der Handhabung scharfkantiger Objekte
- Handhabung von Trockenlebensmitteln
- Inspektion und Qualitätskontrolle

INDUSTRIEN

- Automotive/E-Automotive
- Maschinen-/Anlagenbau
- Luft-/Raumfahrt
- Metallproduktion
- Handhabung/Verarbeitung von Trockenlebensmitteln

SEGMENTIERUNGSKRITERIEN

LEICHT	MITTEL	SCHWER
GUT	BESSER	OPTIMAL

MATERIALIEN UND KONSTRUKTION

Beschichtung: Nitrilschaum der nächsten Generation (*alle Modelle*)

Trägermaterial:

HyFlex 11-574: Verstärktes HPPE, Nylon, Spandex, Polyester, Latexgummizug in der Manschette

HyFlex 11-584: Verstärktes HPPE, Wolfram, Spandex, Nylon, Latexgummizug in der Manschette

HyFlex 11-814/844: Nylon, Spandex

Beschichtung: Innenhand

Verstärkte Daumenbeuge: HyFlex 11-574, 11-584 – Siebgedruckt

Größen: 5-12



ZUSATZINFORMATIONEN

HyFlex 11-574



Touchscreen-Bedienung



Glasfaserfrei



DMF-frei



Silikonfrei

HyFlex 11-584



Touchscreen-Bedienung



Antistatisch



Glasfaserfrei



DMF-frei



Silikonfrei

HyFlex 11-814/844



Touchscreen-Bedienung



Antistatisch



DMF-frei



Latexfrei



Silikonfrei

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

LEISTUNGSMERKMALE

Entwickelt mit der **AEROFIT Technologie**, einer innovativen, flexiblen Nitrilschaumbeschichtung

VORTEILE

- **Erhöhte Tastsensibilität:** Die bis zu 30 % dünnere¹ Beschichtung schützt vor Schnitt- und Schürfverletzungen und erhöht die Greif- und Tastsensibilität; ihre Atmungsaktivität vermittelt ein komfortables Tragegefühl
- **Premium-Komfort:** In Umfragen bevorzugten 98 % der Fachkräfte die HyFlex Comfort Precision Handschuhe für Präzisionsarbeiten und ganztägiges Tragen²
- **Höhere Produktivität:** Tests haben nachgewiesen, dass Träger mit Handschuhen der HyFlex Precision Comfort Serie Präzisionsarbeiten bis zu 42 % schneller ausführen³

Dermatologisch getestet; zertifiziert von Dermatest® und OEKO-TEX®

- **Größere Arbeitsschutzkonformität:** Geringeres Risiko eines Ausziehens der Handschuhe während der Arbeit

Touchscreen-Bedienung

- **Kontinuierlicher Arbeitsablauf:** Kein Ausziehen der Handschuhe für digitale Tätigkeiten

¹ Im Vergleich zu handelsüblichen Ansell-Handschuhen der gleichen Schutzstufe.

² und ³ Basierend auf einer Umfrage unter 52 Handschuhträgern, bei welcher Ansell-Handschuhe mit vergleichbaren Produkten von Mitbewerbern verglichen wurden. Die Tests wurden mit Handschuhen des Modells HyFlex 11-574 durchgeführt. Die Testergebnisse können von anderen Handschuhen dieser Reihe abweichen.

VIDEOS

PRODUKT NACH TECHNOLOGIE



Klicken Sie [hier](#) für ein Abspielen auf YouTube.

Weitere Informationen Ansell.com/brands/hyflex