



Ansell

ENDÜSTRİ KILAVUZU

METAL FABRİKASYONU



METAL FABRİKASYONU SANAYİ SÜREÇLERİ



1. DÖKÜM VE ERİTME

Uygulamalar:

- Dökümhane işleri
- Kenarları keskin veya pürüzlü malzemelerle çalışma
- Yüksek sıcaklık alanlarında parçaların işlenmesi

Kullanıcı ihtiyaçları:

- Aşınma ve kesilme direnci
- Kuru ortamlarda kavrama
- Alev ve temas ısı direnci



ActivArm® 42-474*



ActivArm® 70-765*



ActivArm® 80-600*



2. METAL İŞLEME

Uygulamalar:

- Dövme işleri
- Çekiçle döverek veya presle şekil verme
- Şekillerin ekstrüzyonu, bükümü ve delinmesi

Kullanıcı ihtiyaçları:

- Aşınma ve kesilme direnci
- Kuru ortamlarda kavrama
- Alev ve temas ısı direnci



ActivArm® 42-474*



ActivArm® 80-600*



ActivArm® 43-216



3. PRESLEME VE KESME

Uygulamalar:

- Preshane işlemleri
- Levhaların, ruloların, boruların işlenmesi
- Cam levhaların, panellerin kesilmesi

Kullanıcı ihtiyaçları:

- Aşınma, kesilme, delinme, darbe direnci
- Hem kuru hem de hafifçe yağlı ortamlarda kavrama
- • Temas ısı direnci



HyFlex® 11-501



HyFlex® 11-541



HyFlex® 11-735



4. TALAŞLI İMALAT

Uygulamalar:

- Metal işleri, cam işleme
- Metal parçaların, cam levhaların fabrikasyonu
- Komponentlerin montajı ve muayenesi

Kullanıcı ihtiyaçları:

- Aşınma, kesilme, delinme ve kimyasal direnci
- Hem kuru hem de yağlı ortamda kavrama
- El becerisi, dokunma hassasiyeti



HyFlex® 11-926



HyFlex® 11-751



5. LOJİSTİK

Uygulamalar:

- Üretim hattına parçaların verilmesi
- Bitmiş ekipmanların teslimatı
- Forkliftlerin ve treylerin sürülmesi

Kullanıcı ihtiyaçları:

- Aşınma, kesilme direnci
- Hem kuru hem de yağlı ortamda kavrama
- Soğuk havaya karşı termik koruma



HyFlex® 11-537



ActivArm® 97-012



HyFlex® 11-849



6. SON KAT ATÖLYESİ

Uygulamalar:

- Metal kaplama, kaplama, sızdırmazlık işleri, boyama
- Malzeme ve ürünlere son kat uygulanması
- Uygulama ve temizleme araçlarının kullanılması

Kullanıcı ihtiyaçları:

- Boya uyumlu, antistatik giyim
- Silikonsuz ve hav bırakmayan el koruması
- Tere dayanıklı giysiler



AlphaTec® 58-735



AlphaTec® 58-330



MICROFLEX® 93-260



AlphaTec® 1800 COMFORT*



7. MONTAJ

Uygulamalar:

- Komponentlerin, parçaların sıkılması
- Ekipmanların elle, alet kullanılarak yerleştirilmesi
- Panelleri, parçaların, komponentlerin ayarlanması

Kullanıcı ihtiyaçları:

- Aşınma, kesilme direnci
- Kuru ortamda kavrama
- El becerisi, dokunma hassasiyeti



HyFlex® 11-531



HyFlex® 11-816



HyFlex® 11-818



8. BAKIM

Uygulamalar:

- Üretim hattı destek ve bakımı
- Ekipman tamir ve bakımı
- Ekipman montajı ve sökülmesi

Kullanıcı ihtiyaçları:

- Aşınma, kesilme, delinme, kimyasal direnci
- El becerisi, dokunma hassasiyeti
- Alev ve temas ısı direnci



HyFlex® 11-840



HyFlex® 11-926



TouchNTuff® 93-250



AlphaTec® 1800 STANDARD*

*Piyasada eski ve yeniden markalandırılan ürünlerin bir karışımının mevcut olacağı bir geçiş dönemi söz konusu olacaktır. Ürünlerin işlevselliği ve performansı değişmeyecek, mevcut ürünler ve yenileri aynı kaliteye ve aynı korumaya sahip olacaklardır.

İNTERNET ÜZERİNDEN DAHA FAZLA ÜRÜN BİLGİSİ EDİNİN

İnternet sitelerimiz sizlerin, ürün arama araçlarının yanı sıra veri/ürün bilgilendirme dosyaları ve sertifikalarına kolayca erişebilmenizi sağlamaktadır.



El ve kol koruması



Vücut koruması



<http://industrialcatalogue.ansell.eu>

Sektörünüze ve uygulamanıza en uygun olan doğru eldiveni veya kolluğu seçin.

www.microgard.com



Kimyasallara karşı koruyucu MICROGARD®, MICROCHEM® ve AlphaTec® giyim ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

<http://protective.ansell.com>

VIKING™, TRELLECHEM®, TRETIGHT™, TRELLTENT™ ve AlphaTec® ürünlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin.

Arama seçenekleriniz arasında çeşitli indirilebilir veri tabloları da bulunmaktadır:

- 1 Ürün broşürleri
- 2 AB uygunluk beyanı
- 3 Kullanım talimatları
- 4 Gıda ürün uygunluğu beyanı
- 5 GMP gıda beyanı
- 6 Kimyasal öneri kılavuzları
- 7 Teknik veri tabloları



DAHA AYRINTILI BİLGİ VEYA ÜCRETSİZ NUMUNE TALEBİ İÇİN SATIŞ TEMSİLCİNİZLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.