




ÎNȚELEGEREA MĂNUȘILOR IZOLANTE DIN CAUCIUC CU PROTECTOARE DIN PIELE



Mănușile izolante din cauciuc și protectoarele din piele sunt două componente necesare pentru siguranța electrică. Pentru a asigura o protecție adecvată față de electrocutare în combinație cu nevoia de protecție mecanică, mănușile de protecție din piele trebuie purtate peste mănușile izolante din cauciuc. Când este necesară o protecție mecanică suplimentară, la Ansell avem o gamă largă de mănuși izolante din cauciuc care pot fi asortate cu mănușile noastre din piele pentru a ne asigura că sunteți suficient de protejat. Noi putem oferi tot ceea ce este necesar pentru a ajuta la îmbunătățirea siguranței muncitorilor.

De ce aș avea nevoie de mănuși de protecție din piele?

- Mănușile de piele sunt recomandate pentru protecția față de tăieturi și perforări
- Căldura este un alt factor cu care vă puteți confrunta în timpul lucrărilor electrice, iar mănușile din piele se dovedesc excelente la izolarea față de căldură

Pot proteja mănușile din piele față de electrocutare?

Pentru o protecție adecvată față de electrocutare și protecție mecanică, trebuie purtate împreună mănuși izolante din cauciuc și o mănușă de protecție din piele. Când sunt purtate peste mănușile izolante din cauciuc, mănușile din piele pot ajuta la prelungirea duratei de viață a MIC (mănușile izolante din cauciuc) și pot proteja față de tăieturi, abraziuni, perforări și arc electric.

Rețineți că atunci când sunt purtate peste mănușile izolante din cauciuc, mănușile din piele trebuie să fie astfel dimensionate și profilate încât mănușa izolantă să nu se deformeze față de forma sa naturală.

Cum se aleg mănușile din piele?

DIMENSIUNEA MĂNUȘII SUPLIMENTARE

La selectarea dimensiunii mănușilor electrice, trebuie selectată aceeași dimensiune atât pentru mănușile izolante din cauciuc, cât și pentru mănușile din piele.

Mănușa izolantă din cauciuc trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât mănușa din piele. Tipul de izolație din cauciuc utilizat, specifică măsura în care lungimea mănușii trebuie să fie mai mare față de cea a mănușii din piele. Pentru Clasa 0 și Clasa 00 diferența este de 1,3 cm în lungime, în timp ce pentru Clasa 1, Clasa 2, Clasa 3 și Clasa 4, diferența este de 2,55 cm în lungime, 5,08 cm în lungime, 7,62 cm în lungime, și respectiv 10,16 cm în lungime.

Ce tensiune pot suporta mănușile din piele?

Mănușile de piele în sine nu garantează nicio protecție electrică și trebuie purtate împreună cu mănuși izolante din cauciuc.

➔ **Pentru a afla mai mult despre gama noastră electrică, contactați reprezentantul dvs. de vânzări la Ansell.**

ACTIVARMR®

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. © 2022 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.