

VÄLJ RÄTT SKÄRSKYDD

SKÄRSKYDDSNIVÅER (EN 388:2016)

Skärskyddsmotstånd enligt EN ISO mäts i newton (N) och sträcker sig från 2 N (nivå A) till 30 N (nivå F). Ju större kraft som krävs för att skära igenom handskmaterialet, desto högre nivå. Följande information ger vägledning om skyddsnivån för några av Ansell's handskyddslösningar.

Motståndskraft (N) Skyddsnivå

A	2N Minimal Risk	B	5N Medelhög	C	10N Hög	D	15N Hög	E	22N Extrem	F	30N Extrem
---	--------------------	---	----------------	---	------------	---	------------	---	---------------	---	---------------

NBR	Nitril
PU	Polyuretan
NRL	Ingen beläggning
L	Natur-gummilatex
X	Läder-förstärkning
🔥	Värmskydd
★	Nyhet

- Mer information om EN 388-standarderna finns på www.ansell.com/enresourcecenter
- Mer information om Ansell's säkerhetslösningar finns på www.ansell.com
- Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att välja rätt PPE-lösning och förbättra din säkerhet och verksamhet på www.ansell.com/services

NBR		NBR	HyFlex® 11-818	NBR		NBR	*HyFlex® 11-528	PU		PU	*HyFlex® 11-724	NBR/PU		NBR/PU	*HyFlex® 11-425	NBR		RINGERS® R065	NBR		NBR	*HyFlex® 11-515	NBR		RINGERS® R068
		NBR	HyFlex® 11-840			NBR	*HyFlex® 11-531			PU	*HyFlex® 11-725			NBR/PU	*HyFlex® 11-738			NBR	*HyFlex® 11-541		NRL	ActivArm® 80-658		NBR	*HyFlex® 11-542
NBR		NBR/PU	*HyFlex® 11-931	NBR/PU		PU	*HyFlex® 11-727	PU		PU	*HyFlex® 11-735	NBR		NBR	*HyFlex® 11-928	NBR		PU	*HyFlex® 11-755	PU		PU	*HyFlex® 11-757		
		PU	HyFlex® 11-518			PU	*HyFlex® 11-728			PU	*HyFlex® 11-751			PU	*HyFlex® 11-730			PU	*HyFlex® 11-739			PU	*HyFlex® 11-754		
X		X	HyFlex® 11-318	X		PU	*HyFlex® 11-731	X		PU	*HyFlex® 11-561	NBR		NBR	*AlphaTec® 58-735	X		X	*HyFlex® 11-280/281						
★		PU	HyFlex® 11-644			X	*HyFlex® 11-250/251																		

* INTERCEPT™ Technology

Ansell **GUARDIAN**®

HyFlex® ACTIVARMR® AlphaTec® 