



Nombre del producto	AlphaTec® 2000 STANDARD
Material del producto	Laminado microporoso de polietileno, no tejido
Colores disponibles	Blanco, verde
Peso del material	63gsm

Propiedades físicas - EN 14325:2004					
Método de prueba		Resultados (Tejido blanco)	Clase EN (Tejido blanco)	Resultados (Tejido verde)	Clase EN (Tejido verde)
Abrasión	EN 530	>100 ciclos	2 de 6	>10 ciclos	1 de 6
Agrietamiento por flexión	EN ISO 7854	>40,000 ciclos	5 de 6	>100,000 ciclos	6 de 6
Resistencia al desgarro (MD)*	EN ISO 9073-4	>20 N	2 de 6	>40 N	2 de 6
Resistencia al desgarro (CD)*		>60 N		>20 N	
Resistencia a la tracción (MD)	EN ISO 13934-1	>100 N	1 de 6	>100 N	1 de 6
Resistencia a la tracción (CD)		>30 N		>30 N	
Resistencia a la perforación	EN 863	>5 N	1 de 6	>5 N	1 de 6
Resistencia de las costuras	EN ISO 13935-2	>75 N	3 de 6	>75 N	3 de 6

*MD: dirección de la máquina, CD: dirección transversal

Repelencia del tejido y su resistencia a la penetración de productos químicos líquidos - EN 14325:2004

Repelencia de los tejidos a los líquidos

Producto químico de prueba	Método de prueba	% de resultados (Tejido blanco)	Clase EN	% de resultados (Tejido verde)	Clase EN
Ácido sulfúrico (30 % p/p)	EN ISO 6530	>95	3 de 3	>95	3 de 3
Hidróxido de sodio (10 % p/p)		>95	3 de 3	>95	3 de 3
o-xileno		>90	2 de 3	>90	2 de 3
butano-1-ol		>95	3 de 3	>95	3 de 3

Resistencia de los tejidos a la penetración de líquidos

Producto químico de prueba	Método de prueba	% de resultados (Tejido blanco)	Clase EN	% de resultados (Tejido verde)	Clase EN
Ácido sulfúrico (30 % p/p)	EN ISO 6530	<1	3 de 3	<1	3 de 3
Hidróxido de sodio (10 % p/p)		<1	3 de 3	<1	3 de 3
o-xileno		<1	3 de 3	<1	3 de 3
butano-1-ol		<1	3 de 3	<1	3 de 3

Prueba adicional		Resultados (Tejido blanco)	Clase EN (Tejido blanco)	Resultados (Tejido verde)	Clase EN (Tejido verde)
Test Method					
Propiedades antiestáticas (EN 1149-5)	EN 1149-3 (Disipación de carga)	$t_{50} < 4$ s	Aprueba	$t_{50} < 4$ s	Aprueba
Carga hidrostática (Prueba de presión del agua)	ISO 811	>200 cm H ₂ O		>200 cm H ₂ O	

Prueba de comodidad			
Método de prueba		Result (White fabric)	Units
Permeabilidad al aire: Método Gurley	ISO 5636-5	321	s 100 cm ²
Resistencia al vapor de agua (R _{et})	EN 31092/ISO 11092	17.1	m ² ·Pa/W
Resistencia térmica (R _{ct})	EN 31092/ISO 11092	0.014	m ² ·K/W
Índice de permeabilidad al vapor de agua (WVPI)		0.047	-
Valor de aislamiento térmico (clo)		0.087	-

Barrera contra agentes infecciosos - EN 14126:2003			
Método de prueba		Resultado	Clase EN
Resistencia a la penetración de sangre artificial	ISO 16603	Aprueba (20 kPa)	n/d
Resistencia a la penetración de patógenos de transmisión sanguínea	ISO 16604	Aprueba (20 kPa)	6 de 6
Resistencia a la penetración de bacterias en un entorno húmedo (Contacto mecánico)	EN ISO 22610	Sin penetración (Hasta 75 min)	6 de 6
Resistencia a aerosoles biológicamente contaminados	ISO/DIS 22611	Sin penetración	3 de 3
Resistencia a la penetración microbiana seca	ISO 22612	Sin penetración	3 de 3

Pruebas del traje completo	
Método de prueba	
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Tipo 5: Prueba de partículas
EN 13034:2005+A1:2009	Tipo 6: Prueba de la protección limitada contra pulverizaciones
EN 1073-2:2002	Partículas radioactivas (Clase 2 de 6)*

* Overol sometido a pruebas según la norma EN 1073-2 respecto a la barrera contra partículas radiactivas, a excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación logra la Clase 1 frente al requerimiento de la Clase 2. Debido a que el producto ya incluye una advertencia de inflamabilidad, la resistencia a la ignición no es sometida a pruebas. Nota: No protege contra la radiación ionizante.

Nota de seguridad: Todas las pruebas químicas y los tiempos de penetración proporcionados corresponden únicamente a pruebas de laboratorio en tejidos. Es posible que las costuras y los cierres tengan tiempos de penetración más cortos, sobre todo cuando están desgastados o dañados. Es responsabilidad del usuario seleccionar ropa, guantes, botas y otro equipo que sean adecuados para el uso determinado. El usuario será responsable de determinar cuánto tiempo se puede utilizar la prenda para el uso determinado y si dicha prenda se puede limpiar adecuadamente para su reutilización. Ansell Limited no ofrece ninguna garantía ni hace ninguna declaración sobre sus prendas aparte de las que figuran en la información oficial que proporciona Ansell Limited con cada prenda. Ansell 2023, todos los derechos reservados