


	AlphaTec®																																																							
CE0598 OE 카테그리 III 실사 기관 SGS Fimko Oy, Takomtie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. 영국 인증기관 번호: 0598. 사용하기 전에 사용 설명서를 읽으십시오. 																																																								
신체 치수 (cm) 1500 Plus, 1500 Plus FR, 1600 Plus, 1800 Standard, 1800 Comfort 2000 Comfort, Standard & Ts Plus, 2300 Comfort, Standard, Plus & Ts PLUS, 2500 Standard, 3000, 4000, 5000, FR & CFR <table border="0"> <thead> <tr> <th>사이즈</th> <th>가슴둘레</th> <th>신장</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S</td><td>84-92</td><td>164~170</td></tr> <tr><td>M</td><td>92~100</td><td>170~176</td></tr> <tr><td>L</td><td>100~108</td><td>176~182</td></tr> <tr><td>XL</td><td>108~116</td><td>182~188</td></tr> <tr><td>2XL</td><td>116~124</td><td>188~194</td></tr> <tr><td>3XL</td><td>124~132</td><td>194~200</td></tr> <tr><td>4XL</td><td>132~140</td><td>200~206</td></tr> <tr><td>5XL</td><td>140~148</td><td>206~212</td></tr> </tbody> </table>	사이즈	가슴둘레	신장	S	84-92	164~170	M	92~100	170~176	L	100~108	176~182	XL	108~116	182~188	2XL	116~124	188~194	3XL	124~132	194~200	4XL	132~140	200~206	5XL	140~148	206~212	신체 치수 (cm) 1500 <table border="0"> <thead> <tr> <th>사이즈</th> <th>가슴둘레</th> <th>신장</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S</td><td>76-84</td><td>158-164</td></tr> <tr><td>M</td><td>84-92</td><td>164-170</td></tr> <tr><td>L</td><td>92~100</td><td>170-176</td></tr> <tr><td>XL</td><td>100~108</td><td>176~182</td></tr> <tr><td>2XL</td><td>108~116</td><td>182~188</td></tr> <tr><td>3XL</td><td>116~124</td><td>188~194</td></tr> <tr><td>4XL</td><td>124~132</td><td>194~200</td></tr> <tr><td>5XL</td><td>132~140</td><td>200~206</td></tr> </tbody> </table>	사이즈	가슴둘레	신장	S	76-84	158-164	M	84-92	164-170	L	92~100	170-176	XL	100~108	176~182	2XL	108~116	182~188	3XL	116~124	188~194	4XL	124~132	194~200	5XL	132~140	200~206	새벽 금지 드라이 크리닝 금지 렌조기 사용 금지 패시온 금지 가연성 물질, 불에 가까워 하지 마십시오
사이즈	가슴둘레	신장																																																						
S	84-92	164~170																																																						
M	92~100	170~176																																																						
L	100~108	176~182																																																						
XL	108~116	182~188																																																						
2XL	116~124	188~194																																																						
3XL	124~132	194~200																																																						
4XL	132~140	200~206																																																						
5XL	140~148	206~212																																																						
사이즈	가슴둘레	신장																																																						
S	76-84	158-164																																																						
M	84-92	164-170																																																						
L	92~100	170-176																																																						
XL	100~108	176~182																																																						
2XL	108~116	182~188																																																						
3XL	116~124	188~194																																																						
4XL	124~132	194~200																																																						
5XL	132~140	200~206																																																						



AlphaTec®

CE 0598




CE Kategori III Dilakukan oleh SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. No: 0598.

Baca helaian arahan ini sebelum penggunaan.

Ukuran badan (cm)


1500 Plus, 1500 Plus FR, 1600 Plus, 1800 Standard, 1800 Comfort 2000 Comfort, Standard & Ts Plus, 2300 Comfort, Standard, Plus & Ts PLUS, 2500 Standard, 3000, 4000, 5000, FR & CFR

Saiz	Dada	Tinggi Badan
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
2XL	116-124	188-194
3XL	124-132	194-200
4XL	132-140	200-206
5XL	140-148	206-212




Ukuran badan (cm) 1500

Saiz	Dada	Tinggi Badan
S	76-84	158-164
M	84-92	164-170
L	92-100	170-176
XL	100-108	176-182
2XL	108-116	182-188
3XL	116-124	188-194
4XL	124-132	194-200
5XL	132-140	200-206




Jangan cuci




Jangan kering



Jangan kering dengan mesin pengering



Jangan guna semula



Jangan seterika



Bahan mudah bakar. Jauhkan dari api

JAPANESE

AlphaTec®

AlphaTec®
AlphaTec®
AlphaTec®


CE 0598

**CE Kategori III Dilakukan oleh SGS Fimko Oy, Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
No: 0598.**

使用前に本指示書を読んでください。

AlphaTec®
AlphaTec®
AlphaTec®







身体測定 (cm)

1500 プラス、1500 プラス FR、1600 プラス、
1800 スタンダード、1800 コンフォート、
2000 コンフォート、スタンダード及び Ts プラス
2300 コンフォート、スタンダード、
プラス及び Ts プラス、2500 スタンダード、
3000、4000、5000、FR 及び CFR

サイズ	胸囲	身長
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
2XL	116-124	188-194
3XL	124-132	194-200
4XL	132-140	200-206
5XL	140-148	206-212

身体測定 (cm) 1500

サイズ	胸囲	身長
S	76-84	158-164
M	84-92	164-170
L	92-100	170-176
XL	100-108	176-182
2XL	108-116	182-188
3XL	116-124	188-194
4XL	124-132	194-200
5XL	132-140	200-206



洗わないでください



ドライクリーニング
しないでください



タンブラー乾燥は
しないでください



再利用しないで
ください

	AlphaTec 지물의 물리적 성능																	
	EN 표준 결과*																	
	1500	1600 Plus	1500 FR	1600 Plus	1800 Std	1800 Comf	2000 Comf	2000 Std + TS	2300 Std	2300 Comf	2300 Plus	2300 Plus	250 Std	3000	4000	5000	FR	CFR
EN ISO 마모 저항	2/6 1000	2/6 1000	1/6 4000	1/6 1000	1/6 1000	1/6 1000	2/6 1000	2/6 1000	2/6 1000	2/6 1000	2/6 1000	2/6 1000	2/6 1000	4/6 1000	6/6 1000	6/6 1000	5/6 1500	6/6 3000
EN ISO 7854 충격 저항	5/6 4000	5/6 4000	6/6 10000	6/6 10000	5/6 6000	4/6 6000	5/6 4000	5/6 4000	2/6 3500	3/6 3500	2/6 3500	1/6 3500	6/6 10000	3/6 6000	4/6 6000	3/6 6000	6/6 10000	6/6 10000
EN ISO 9073-4 인열 강도	2/6 100N	2/6 100N	2/6 100N	1/6 100N	2/6 100N	2/6 100N	2/6 100N	1/6 100N	2/6 200N	2/6 200N	2/6 200N	3/6 200N	2/6 200N	3/6 400N	4/6 400N	4/6 400N	2/6 200N	2/6 200N
EN ISO 19394-1 인장 강도	1/6 100N	1/6 100N	2/6 600N	1/6 100N	1/6 100N	1/6 100N	1/6 100N	1/6 100N	2/6 100N	1/6 100N	2/6 600N	2/6 600N	2/6 600N	2/6 600N	3/6 1000N	3/6 1000N	2/6 100N	3/6 100N
EN 865 롤링 저항	1/6 10N	1/6 10N	1/6 10N	1/6 10N	1/6 10N	1/6 10N	1/6 10N	1/6 10N	2/6 10N	1/6 10N	2/6 10N	2/6 10N	2/6 10N	2/6 10N	2/6 10N	2/6 10N	2/6 10N	2/6 10N
EN ISO 1355-2 접합부 연결성	3/6	3/6	3/6	2/6	2/6	2/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6

*EN14325: 2004에 의해 EN 등급 지정됨. 등급 번호가 높을수록 성능이 높음.

	AlphaTec 1500		AlphaTec 1500 Plus		AlphaTec 1500 Plus FR		AlphaTec 1600 Plus		AlphaTec 1800 Std / Comfort		AlphaTec 2000 Std / Ts Plus	
화학물질	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급
황산 (50%)	2/3	3/3	3/3	2/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
수산화나트륨 (10%)	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
o-크리놀린									2/3	3/3	2/3	3/3
1-부탄올									2/3	3/3	3/3	3/3
	AlphaTec 2000 Comfort		AlphaTec 2300 Std		AlphaTec 2300 Comfort		AlphaTec 2500 Std		AlphaTec FR			
화학물질	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급	반발 EN 등급	침투 EN 등급		
황산 (50%)	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3		
수산화나트륨 (10%)	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3		
o-크리놀린			3/3	3/3			2/3	3/3				
1-부탄올			3/3	3/3			2/3	3/3				

•EN 14325-2004 예외에 EN 등급 지정됨. 등급 번호가 높을수록 성능이 높음.

EN 분류에 따른 AlphaTec 직물 화학물질 침투 성능의 예(NBT 1.0ug/cm²/min)						
화학물질	AlphaTec 2300 Plus	AlphaTec 2500 Std	AlphaTec 3000	AlphaTec 4000	AlphaTec 5000	AlphaTec CFR
이소트레티노일					6 / 6	
임오니아				2 / 6		
디클로메탄					1 / 6	
디에틸에인					6 / 6	
특수농반산 HCl (2 mg/ml)		6 / 6				
n-헥산					6 / 6	
메탄올			6 / 6	6 / 6		
수산화나트륨 40%	6 / 6		6 / 6			6 / 6
황산 (96%)	6 / 6		6 / 6	6 / 6		
테트라하이드로퓨란					6 / 6	
물무연				6 / 6		

화학 성능에 대한 전체 목록을 보려면 www.ansellguardianpartner.com을 방문하십시오

AlphaTec® 제품 보호 수준																			
	1500	1500 Plus	1500 Plus FR	1600 Plus	1800 Std	1800 & 2000 Comfort	2000 Std	2000 T _S Plus	2300 Std	2300 Comfort	2300 Plus	2300 T _S Plus	2500 Std	3000	4000	5000	FR	CFC	
EN 14605-2005+A1:2009 98%: 액체 차단 보호복											✓			✓	✓	✓		✓	
EN 14605-2005+A1:2009 98%: 분무 차단 보호복								✓				✓		✓	✓	✓		✓	
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 98%: 분진 흡입의 예방을 위한 보호복	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034:2005+A1:2009 98%: 마이크로 차단 보호복	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
액세서리, 예: 패딩 및 바지(내복 착용 시) 보호 수준 및 제품 유형은 가용 및 의복 라벨 참조																			
3.4 형식 및 6형식의 부분 보호복: 신체 일부에만 국부적으로 액체 보호 기능을 제공하는																			
EN 1077-2 분진 흡입 방지식 오염물질을 대한 보호		등급 1**	등급 1	등급 1**			등급 1*	등급 2**	등급 2**	등급 2**	등급 1**	등급 2	등급 2	등급 1	등급 1	등급 1	등급 1	등급 1	
DIN EN3781 수증기에 대한 보호복																			
EN ISO 14116: 2008 화염 확산 제한 소재 및 어셈블리, I+H 1/0/I+O 준수		I+H 1/0*															I+H 1/0*	I+H 1/0*	

AlphaTec® 2000, 3000 & 4000 시리즈 EN 14126 감염원에 대한 보호복					
시험 방법	EN 분류	시험 방법	EN 분류	시험 방법	EN 분류
ISO 16603	Pass (2009a)	ISO 22612	Class 3 of 6	ISO 16604	Class 6 of 6
EN ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIN 22611	Class 3 of 6		

- * EN 468:1995 고무 손 프레스에 시험에 따라 시험됨
* 전선 보호호는 4.2절: 현경 강성도를 제외한 방화성 실험에 대한 장벽과 관련된 EN1073-2에 대해 시험되었음.
* 전선 보호호는 6.2 절(인장 강도)을 제외하고, EN ISO 14116: 2008 이후 1/10/0의 물리적 요인을 충족함입니다.
이외의 유럽 규격에 대한 자세한 내용은 www.ansell.com을 방문하거나 판매점에 문의하십시오. 특정 AlphaTe
장 제품에 대한 조언을 구하십시오.

- [illegible]

- [illegible]

- kiranya ada keretakan, jangan pakai pakaian tersebut. Pulangkan pakaian yang rusak (tidak digunakan dan tidak tercemar) kepada pengecer anda.
- Jimpanjian - Jangan simpan di tempat dengan suhu berlebihan atau cahaya matahari langsung.
- Bungkusan - Buang pakaian menurut peraturan setempat.
- Adakah pertanyaan, sila hubungi pasukan teknikal Ansell.
- Ingatlah menafikan semua waranti yang tidak dinyatakan secara khusus pada bungkusan produk dan tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan produk Ansell yang tidak wajar.

	アルファテック® 生地の物理的性能																		
	EN 分類結果*																		
	1500 プラス	1500 プラス	1500 プラス	1600 プラス	1800 プラス	1800 プラス	2000 プラス	2000 プラス	2200 プラス	2200 プラス	2300 プラス	2300 プラス	2300 プラス	2500 プラス	3000	4000	5000	FR	CFR
EN ISO 5301 摩耗 (Abrasion)	2-5 /100	2-5 /100	1-6 /100	1-6 /100	1-6 /100	1-6 /100	2-6 /100	2-6 /100	2-6 /100	2-6 /100	2-6 /100	2-6 /100	2-6 /100	2-6 /100	4-6 /1000	6-8 /2000	6-8 /1000	5-6 /2000	6-8 /2000
EN ISO 7854 曲げ亀裂 (Flex Cracking)	5-6 /4000	5-6 /4000	6-6 /3000	6-6 /10000	3-6 /1000	4-6 /1500	5-6 /4000	5-6 /4000	2-6 /3000	2-6 /3000	2-6 /2500	2-6 /2500	2-6 /2500	1-6 /10000	6-6 /1500	4-6 /1500	6-6 /10000	6-6 /10000	6-6 /2000
EN ISO 9073-4 引き裂き抵抗 (Tear Resistance)	2-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /30N	1-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /30N	1-6 /10N	2-6 /20N	2-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /40N	2-6 /40N	3-6 /40N	4-6 /40N	2-6 /30N	2-6 /30N
EN ISO 13934-1 引張強度 (Tensile Strength)	1-6 /30N	1-6 /30N	2-6 /30N	1-6 /30N	1-6 /30N	1-6 /30N	1-6 /30N	1-6 /30N	1-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /30N	2-6 /40N	2-6 /40N	2-6 /40N	2-6 /40N	2-6 /40N	2-6 /40N
EN 963 摩耗抵抗 (Puncture Resistance)	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	2-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	1-6 /5N	2-6 /10N	2-6 /10N	2-6 /10N	2-6 /10N	2-6 /10N
EN 1149-1 生地に帯電防止処理が され、適切に接地された場合に 静電気を低減を示します	製品ラベルで規定された場合のみ、一部の身体用商品に適用されます																		
EN 1149-5 生地に帯電防止処理が され、適切に接地された場合に 静電気を低減を示します	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
EN ISO 13935-2 縫目強度	3-6	3-6	3-6	3-6	2-6	2-6	2-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
* EN分類は EN 14325:2004 で規定されています。分類番号が大きいほど、性能がよいことを指します																			

アルファテック®生地の例 EN ISO 6530 化学物質の耐浸透性 結果												
	アルファテック® 1500		アルファテック® 1500 プラス		アルファテック® 1500 プラスFR		アルファテック® 1600 プラス		アルファテック® 1800 スタンダード/コンフォート		アルファテック® 2000 スタンダード/TS プラス	
化学物質	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*
硫酸(30%)	2~3	3~3	3~3	2~3	2~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3
水酸化ナトリウム(10%)	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3
oキシレン									2~3	3~3	2~3	3~3
ブタン-1オール									2~3	3~3	3~3	3~3
	アルファテック® 2000 コンフォート		アルファテック® 2300 スタンダード		アルファテック® 2300 コンフォート		アルファテック® 2500 スタンダード		アルファテック® FR			
化学物質	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*	撥水性 EN 分類*	浸透性 EN 分類*		
硫酸(30%)	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	2~3		
水酸化ナトリウム(10%)	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3	3~3		
oキシレン			3~3	3~3			2~3	3~3				
ブタン-1オール			3~3	3~3			2~3	3~3				

化学物質	アルファテック® 2300 プラス	アルファテック® 2500 スタンダード	アルファテック® 3000	アルファテック® 4000	アルファテック® 5000	アルファテック® CFR
アセトニトリル					6-6	
アンモニア				2-6		
ジクロロメタン					1-6	
ジエチルアミン					6-6	
塩酸下キシルピシシ (2 mg/ml)		6-6				
n-ヘキサン					6-6	
メタノール			6-6	6-6		
水酸化ナトリウム (40%)	6-6		6-6			6-6
硫酸 (96%)	6-6		6-6	6-6		
テトラヒドロフラン					6-6	
トルエン				6-6		

化学物質の完全リストに関しては、www.ansellguardianpartner.comをご覧ください。

[illegible]

EN ISO 14116: 2008 火炎伝播制限材料及び材料合成、指標 100に準拠													
			指標 101									指標 101	指標 101
AlphaTec® 2000, 3000 & 4000 ファブリック : EN 14126 感染性物質に対する防護服													

試験方法	EN分類	試験方法	EN分類	試験方法	EN分類
ISO 16603	Pass (20kPa)	ISO 22612	Class 3 of 6	ISO 16604	Class 6 of 6
EN ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIN 22611	Class 3 of 6		

※ EN 468:1995 漏しバレル試験項目に紐づいて試験をします
 ・「バーナール」つぎの作例には、通常2文毎に、放射状粒子の噴霧に対してEN10373-3の検査を受けさせ、即ち、穿利率は部分35個体に対して1個体1本通過すること。
 17個体5個体以上が通過した場合は、EN 468:1411E 1000の検査項目の1000の検査項目を通過したかどうかについてリスク評価を基にして決定しなければなりません。
 上記は試験結果に関する詳細情報です。www.ansel.comをご覧ください。特定のアルファブティックやモジュールによって提供される防護基準は変わることがあるため、特定製品に関する情報は、製品の裏面部分のラベルを参照するか、もしくはアンセルにご連絡ください。

使用制限

- ・防護服のESD性能は、摩擦、洗浄、及び起こり得る汚染の影響を受けることが完全に避けることはできません。
- ・ESD防護服は、正常な使用中（曲げや移動を含む）に不適合素材であることを完全に避けるはずですが、衣類のフック及びループ留め具を開けてはなりません。
- ・正しく適切に使用することを防護服製造者に保証するために適切な対策を講じなければなりません。人々と大気の間の摩擦は、例えば、適切な摩擦を使用することで、10V以下にすぎません。

① 衣類が汚染されている場合、衣類を脱ぐ前に、汚染除去法に従わなければなりません（即ち、除染作業）。

② 汚染、摩耗又は損傷時には、衣類を根ざし、適切に処理しなければなりません。

③ 廃棄物処理に適切な配置がされていない場合は、化学防護服の摩耗により、熱気力を引き起こす恐れがあります。アンセルの衣類に対して熱気力保護性能を最も強くするものに適切な層構成であることを考慮すべきです。

④ 呼吸器と併用する際には、呼吸器の適合性を確認する必要があります。

⑤ 追加の全身防護の使用を考慮する完全リスク評価は、衣類を適切に接地することができ、また保護され、汚染の身体接触が許容できることを確認するために実行べきです。

⑥ アムフェイアス®付着型モデル MS151 と MS1-GOGG に続いて、シールは、MSA 3S とドレーグルパノマノを用いて完全に密閉します。密閉性試験は、シールの互換性を試験されています。形式試験は「ドレーグルパノマノ」を用いて行われました。

・プラスチック製品を他のPPEと併用して使用する場合、また全面「型/タイプ」防護に対して使用する場合、手袋の顔裏面、長袖の両首、呼吸装置のフィルターに傷や裂け目がある必要ありません。絶縁フラスナーブーツは、その裏紙を剥がして、完全に押し付け、しわや折れ目を行き回すように正しく使用しなければなりません。フラスナーブーツの顔裏面、全面型防護を可能にするために追加ブーツも貼り付けなければなりません。

・「エアシールド」SS502付付着型15x24x0.2は、15x24x0.2の厚さのHMS300エアシールドマスクとの互換性用に設計されています。SS502エアシールドは、上面の完全な指示書によってフードシールドの境界面内に入る挿入手段を特徴とします。

・挿入手段を特徴とするモデル：手袋とフェイスに提供された使用に関する手段メーカーの指示書をお読みください。

・新顔紙「顔紙」を適用して適切なフィルムを保護するモデル：顔紙と、裏面に付く裏紙を交換する必要がある「顔紙」

アークの化学物質はすべて人間に対する安全な濃度を確保する義務があります。単一、または複数のアークの化学物質の追加のPPEと組合わせて、Ansel製品の適合性を判断するのは、ユーザーの最終的な責任です。

● 付属靴下付きモデル：靴下は、化学防護ブーツの内部に装着するように設計され、ブーツ開口部の上を越えてオーバードラップの配置を必要とします。付属の靴下やブーツは、化学物質の流動や液体のたまりを避けて、より安全な履き心地を確保しています。

● 耐熱性 (FR) 衣類 (ANSI 104.1 2015 指標) に対するのは、主要な FR 衣類 (ANSI 104.1 2015 指標) 2) にそれ以上) 素材のみを使用すべきであり、決して皮膚に直接接触してはなりません。その素材は

※ 防燃性能は特定の状況下での試験を示すもの、かつ、消火及び火延焼の防止を完全に排除することではありません。特に注意喚起のために特記をします。絶縁用ケーブルとケーブルとケーブルに適切な距離を指示を、また、底底が損傷を受けにくいことを確認してください。オーバーブープ、オーバーシュース、又はケーブル絶縁テープを使用して保護されるケーブルには、消火及び火延焼の防止のあらゆる環境には使用できないものもあります。

● 溶接材はフッ素樹脂成形体はFR材料から作られておらず、熱に曝されることで燃焼する恐れがあります。例外的にケーブル構成と、同様な火災炎延焼抑制用指標に適合しています。フッ素樹脂は必ずフッ素ケーブルを用いて取り扱うべきです。

● 可燃性物質による汚染は、生地のFR性能を減少又は消失させ、発火する恐れがあります。

● 視認性向上のために藍色の再反射テープを特徴とするモデル、製品はEN ISO 20471に適合していません。

・ 警告・ハザードゾーンで操作する場合、フックとループの両側具が用いてはなりません。

・ 静電気配性 (ESD) 防護は、可燃性や燃焼性空気雰囲気のある場合、又は可燃性や爆発性物質を扱っている場合には開けたり、又は取り扱ってはなりません。

・ ESD 保護用は、相当の安全技術者の事前の承認なしに、酸腐食性環境で使用してはなりません。

・ 保管・過熱の管理は直射日光の下で保管しないでください。

・ 処分・地方規制に従って衣類を処分してください。

・ 2 点に質問に際しては、製品バッチカードに専門家に記載されていないすべての保証を否認し、Ansel 製品の不適切な使用を管理する責任を負うことを認めます。