

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
📠 +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
📠 +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
📠 +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

JP - 取扱説明書 - 電気工事用手袋（絶縁手袋）

使用について：これらの製品は、特に電気を扱う業務で手を保護するために設計されており、EN 60903: 2003 およびASTM D120: 2022に準じて製造、試験されています。製品は、意図された目的のみに使用してください。**手袋パッケージに記載されるマーキングおよびピクトグラムの説明：****1.** 本品は、個人用保護具に関する欧州規制 2016/425の要件に準拠し、当該要件を満たすことが証明されています。**2.** 本品は、イギリスにおいて適用されるために改訂された個人用保護具に関する規制 2016/425の要件に準拠しています。**CE** および **UKCA** マークの末尾 4 桁のコードは、重大なリスクに対する保護性能を持つ製品を対象として、カテゴリ **III** の適合性評価の責任を負う認証機関の識別番号です。型式審査証明（モジュールB）と、製造プロセスの品質保証に基づく型式適合：EUの場合：Centexbel Belgium (I.D. 0493 / 所在地: Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde) 英国の場合：Satra Technology Centre (所在地: Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK) EU または UK 適合宣言書は、ansell.com/regulatory より入手していただけます。**3. EN ISO 21420: 2020** = 本品を使用する前に取扱説明書をお読みいただき、詳細についてはアンセルまでお問い合わせください。**4.** 製品は、韓国の個人用保護具に関する労働安全衛生法に準拠し、その要件を満たしています。**5. クラス** = 手袋の分類クラス。

クラス	カテゴリ	最大使用電圧 AC (V)*	最大使用電圧 DC (V)*	サイズ
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1,000 V	1,500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7,500 V	11,250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17,000 V	25,500 V	9, 10, 11
3	R/C	26,500 V	39,750 V	8, 9, 10, 11, 12
4	R/C	36,000 V	54,000 V	9, 10, 11, 12

*AC = 交流電流; DC = 直流電流。**6. カテゴリ** = 特殊カテゴリ: **A** - 耐酸性; **Z** - 耐オゾン性; **C** - 耐超低温性; **H** - 耐油性; **R** = A + Z + H. **7. ATPV** = 耐アーーク熱性能値 (ASTM F2675: 2022に準じて試験) は、取得された入射エネルギーが、50%の確率で手袋からの十分な熱伝導により皮膚に第2度の火傷を起こすと予測される値です。**8. EBT** = 破断値エネルギー (ASTM F2675: 2022に準じて試験) は、材料あるいは材料系へ入射した結果、50%の確率で材料が破断するエネルギーです。**9. APC** = アーク保護クラス (EN IEC 61482-1-2: 2014 ボックステストで試験) です。APC 1 または 2 は、それぞれ 4 kA, 7 kA のアーク電圧に暴露されたときにこのテストに合格した手袋です。**10.** 製造日です。**11.** 手袋は活線作業に適しています。**12. 型式** = 型式 1 は耐オゾン性ではありません。型式 2は、耐オゾン性です。本品の性能に関する詳細は、アンセルまでお問い合わせください。**使用上の注意事項:** 手袋は不必要に熱や光への暴露、あるいは石油、グリース、テレピン油、揮発油、もしくは強酸に接触させないようにしてください。**成分 / 有害成分:** 一部の手袋には、感作された状態の人にはアレルギーの原因となる可能性がある成分が含まれている場合があります。これらの人は、刺激性またはアレルギー性の接触反応を起こす場合があります。アレルギー反応が見られた場合には、直ちに医師の診断を受けてください。警告！ 本製品には、アレルギー反応を引き起こす可能性のある天然ラテックスを含んでいます。ラテックスアレルギーのある方による本製品の安全な使用方は確立されていません。**お手入れ方法:** 保管: 手袋は可能な限り涼しく、暗く、乾燥した場所に保管してください。保管場所は、オゾン、化学物質、油、溶剤、有害な蒸気、煙などのない場所、および放電器や日光から離れた場所にしてください。手袋はそれぞれの自然な形で保管してください。手袋は、専用の袋、箱、あるいは容器の中にいれて保管してください。手袋は折り畳み、折り目を付ける、裏返す、つぶすなど、手袋が伸びたり縮んだりするような方法では保管しないでください。手袋がつぶれたり、折り曲げられたり、あるいは蒸気管、ラジエーター、あるいはその他の熱源の近くに保管しないよう。あるいは日光、人工光、その他のオゾン発生源に晒されないよう、注意してください。推奨保管温度は 10°C ～ 35°Cです。使用前の検査: 毎回使用する前に、両方の手袋を目視でチェックし、可能な場合は手を使った空気試験を実施することは使用者の責任です。 どちらかの手袋が安全ではないと思われる場合、その組の手袋は使用せず、返却してテストしなければなりません。メンテナンス: 手袋が汚れたら、不純物などを取り除くことで推奨されます。クラス1, 2, 3および4の手袋が、保管場所に保管されていなかった場合、6か月間の内にテストされない限り、使用しないでください。 クラス00と0の手袋については、空気漏れチェックと目視による点検が適切と思われる。ASTM D1201に準じて、使用中の手袋は再度電氣的に検査し、6か月以上連続で使用しないてください。電氣的テストを受けて使用に問題がなかった手袋でも、過去12か月間で電氣的テストを受けていない場合は、使用してはいけません。**廃棄:** 何らかの危険物質に接触した手袋はいずれも、断裂、穴あき、脱色、劣化などの劣化の兆候を示します。使いまわしを回避するため、手袋の指を1本切り落とすことが示唆されます。 地方自治体の規制に従って廃棄してください。埋め立てや焼却処理は、管理された条件下で行ってください。

注: 適切な安全、健康および環境を配慮した使い方を確立すること、および使用する前に規制による制限の適用性を判断することは、使用者の責任です。



2022-09

1		2	
3		4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	
11		12	TYPE1

