

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
📠 +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
📠 +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
📠 +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

SV - BRUKSANVISNING - ELEKTRIKERHANDSKAR
ANVÄNDNING: Dessa produkter är utformade för att skydda händerna uteslutande för elektriskt arbete. DE ÄR TILLVERKADE OCH PROVADE I ENLIGHET MED EN 60903: 2003 OCH ASTM D120: 2002. Säkerställ att produkterna enbart används för de avsedda ändamålen. **FÖRKÄRLNINGAR AV MÄRKNINGAR ELLER PIKTOGRAF SOM KAN FÖREKOMMA PÅ HANDSKAR/FÖRPACKNINGAR:**
1. Produkten uppfyller och är certifierad enligt kraven i den europeiska förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425.
2. Produkten uppfyller och är certifierad enligt kraven i förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning, i dess ändrade lydelse i Storbritannien. CE- och UKCA-märkningarna följs av en fyrsiffrig kod som hänvisar till identifikationsnumret för det anmälda/godkända organ som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse med kategori III, för produkter som skyddar mot allvarliga risker. Typintyg (modul B) och typöverensstämmelse är baserade på kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen (modul D) av: För EU: Centexbel Belgium (LD, 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, För Storbritannien: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Storbritannien. Hämta förklaring om överensstämmelse med EU-direktiv eller brittiskt direktiv på ansell.com/regulatory. **3. EN ISO 21420: 2020 =** Läs bruksanvisningen innan du använder produkterna eller kontakta Ansell för mer information. **4.** Produkten uppfyller och är certifierad enligt kraven i den koreanska arbetsskyddslagsförteckningen för PPE. **5. Klass =** Handskens klassificering:

Klass	Kategorier	Maximum spänning AC (V)*	Maximum spänning DC (V)*	Storlekar
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1.000 V	1.500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7.500 V	11.250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17.000 V	25.500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26.500 V	39.750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36.000 V	54.000 V	9, 10, 11, 12

*AC = Växelspänning; DC = Likspänning. **6. Kategori =** Specialkategori: **A** – Syrabeständig; **Z** – Ozonbeständig; **C** – Beständig mot extremt låga temperaturer; **H** – Oljebeständig; **R** = A + Z + H. **7. ATPV =** "Arc Thermal Performance Value", provat enligt ASTM F2675: 2022, anger den energi som handsken kan utsättas för och fortfarande ge 50% skydd mot andra gradens bränskada. **8. EBT =** "Breakopen threshold energy", provat enligt ASTM F2675: 2022, anger den energi som materialet/plagget kan utsättas för innan det uppstår 50% risk för hålbildning. **9. APC =** Ljusbågsklass, provat enligt EN IEC 61482-1-2: 2014 "box test", där APC 1 eller 2 anger handskar som godkänts i provningen när de utsatts för en riktad ljusbåge på 4 kA respektive 7 kA. **10. Tillverkningsdatum.** **11.** Handsken är lämplig för arbete på spänningsförande delar. **12. Typ =** typ 1 är ej beständig mot ozon, typ 2 är beständig mot ozon. Om du behöver mer ingående information om produktens prestanda ber vi dig kontakta Ansell. **FÖRSÄKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING:** Handskarna får inte i onödan utsättas för värme, ljus eller ha kontakt med olja, fett, terpentin, lacknaffa eller starka syror. **INGREDIENSER / FARLIGA INGREDIENSER:** Vissa handskar kan innehålla ingredienser som kan orsaka allergi hos känsliga personer. Dessa kan utveckla irritation och allergiska kontaktreaktioner. Vid allergiska reaktioner, sök omedelbart medicinsk rådgivning. **Varning!** Denna produkt innehåller natur gummit latex som kan orsaka allergiska reaktioner. Det har inte fastställts att denna produkt är säker att använda för personer som är känsliga för latex. **SKÖTSELRÅD:** Förvaring: Förvara handskarna så svala, mörkt och torrt som det är möjligt. Platsen ska vara fri från ozon, kemikalier, oljor, lösningsmedel, skadliga ångor och rökgaser, inte befinna sig nära elektriska urladdningar samt vara skyddad mot solljus. Handskarna ska förvaras i sin naturliga form. Handskarna kan förvaras i en påse, låda eller behållare som är avsedd och uteslutande används för dem. Handskar får inte förvaras vikta, veckade, vända ut och in, sammantryckta eller på något annat sätt som gör att de töjs eller deformeras. Se till att handskarna inte är hoptryckta, vikta eller förvaras i närheten av ångrör, värmelement eller andra artificiella värme- eller ozonkällor, eller exponeras för direkt solljus, artificiellt ljus eller andra ozonkällor. Rekommenderad förvaringstemperatur är minst 10°C men inte över 35°C. **Undersökning före användning:** Det åligger användaren att före varje användning visuellt inspektera båda handskarna i ett par, och om det är praktiskt möjligt, även utföra ett manuellt lufttest. Om en av handskarna bedöms vara osäker ska paret inte användas utan lämnas in för provning. **Skötsel:** När handskarna blir nedsmutsade bör smutsen avlägsnas. Inga handskar av klass 1, 2, 3 och 4, inklusive dem som finns i lager, får användas om de inte har testats under de senaste sex månaderna. För handskar av klass 00 och 0 kan det vara tillräckligt att kontrollera lufttäckage och att utföra en visuell kontroll. Enligt ASTM D120 ska handskar som är i bruk genomgå elektrisk omprovning och får inte vara i bruk längre än sex månader. Handskar som är elektriskt provade men som inte har tagits ut för användning får inte tas i bruk om de inte har provats elektriskt under de senaste tolv månaderna. **KASSERING:** Alla handskar som har varit i kontakt med farliga material uppvisar tecken på försämring, t.ex. revor, hål, missfärgning eller försvagning av materialet. För att förhindra att handskarna återanvänds kan ett finger klippas av. Kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter. Förbränning under kontrollerade förhållanden.

Obs: Det är användarens ansvar att fastställa lämpliga säkerhets-, hälso- och miljörutiner och att avgöra tillämpbarheten av eventuella regulatoriska begränsningar innan produkten används..

2022-09



Ansell

1	CE0493	2	UK0321
3	 EN ISO 21420:2020	4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	 MM.YYYY
11		12	TYPE1

