

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

TH - คำแนะนำในการใช้งาน - กรณีช่างไฟฟ้า

การใช้: ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับป้องกันมือที่ทำงานกับไฟฟ้าโดยเฉพาะ และผลิตภัณฑ์จะผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 60903: 2003 และ ASTM D120: 2022 ชุดค่าขีดจำกัดค่าการวัดประสิทธิภาพใช้งานที่ระบุไว้เท่านั้น: **ค่าอันดับผลิตภัณฑ์** **อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล/บรรณาคู่มือ:** 1. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองและผ่านการรับรองความถูกต้องของระดับความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 2016/425 ตามที่กฎหมายแห่งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปเป็นมาตรฐานหมวดหมู่ III สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันความเสี่ยงร้ายแรง เลขาธิการรับรองการตรวจสอบประเภท (ในชุด B) และการตรวจสอบมาตรฐานประเภทสินค้าตามการประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต (ในชุด D) โดย: สำหรับสหภาพยุโรป: Centexbel Belgium (เลขประจำตัว 0493), Technopietpark 70, B-9052 Zwijnaarde. สำหรับสหราชอาณาจักร: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ EU หรือ UK โปรดเข้าไปที่ ansell.com/regulatory 3. **EN ISO 21420: 2020** = โปรดอ่านคำแนะนำในการใช้งานก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อ Ansell เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม. 4. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองและได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของรัฐบาลผู้ค้าด้วยอาชญากรรมและความปลอดภัยของประเทศเกาหลีสำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Korean Occupational Health & Safety Act legislation for PPE). 5. **คลาส** = คลาสการแบ่งประเภทของถุงมือ:

คลาส	ขนาด	แรงดันไฟฟ้า AC ที่ใช้งานได้สูงสุด (V)*	แรงดันไฟฟ้า DC ที่ใช้งานได้สูงสุด (V)*	ขนาด
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1.000 V	1.500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7.500 V	11.250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17.000 V	25.500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26.500 V	39.750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36.000 V	54.000 V	9, 10, 11, 12

*AC = ไฟฟ้ากระแสสลับ; DC = ไฟฟ้ากระแสตรง. 6. **หมวดหมู่** = หมวดหมู่พิเศษ: **A** - ทนกรด; **Z** - ทนโอโซน; **C** - ทนอุณหภูมิค่าเป็นพิเศษ; **H** - ทนน้ำมัน; **R** = A + Z + H. 7. **ATPV** = ค่าประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนจากการอาร์กที่ทดสอบภายใต้มาตรฐาน ASTM F2675: 2022 คือพลังงานอินพุตขั้นต่ำที่ต่ำกว่า ซึ่งมีความน่าจะเป็น 50% ที่ความรุนแรงจะผ่านไประหว่างถุงมือเพียงพองานที่ให้เกิดแผลไหม้ผิวหนังระดับที่สองได้. 8. **EBT** = ค่าพลังงานที่ทำให้เกิดการฉีกขาดตามที่ทดสอบภายใต้มาตรฐาน ASTM F2675: 2022 คือพลังงานอินพุตขั้นต่ำหรือระดับวัสดุที่มีความเป็นไปได้อีก 50% ที่วัสดุจะฉีกขาด. 9. **APC** = คลาสป้องกันอาร์กที่ทดสอบตามการทดสอบของ EN IEC 61482-1-2: 2014 โดยที่ APC 1 หรือ 2 หมายถึงถุงมือที่ผ่านการทดสอบเมื่อสัมผัสกับอาร์กที่ระดับ 4 kA หรือ 7 kA ตามลำดับ. 10. **นิ้วที่ผลิต**. 11. ถุงมือเหมาะกับการทำงานกับระบบที่มีไฟฟ้า. 12. **ประเภท** = ประเภทที่ 1 ไม่ทนต่อโอโซน ประเภทที่ 2 ทนต่อโอโซน. โปรดปรึกษา Ansell สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์. **วิธีการ:** **วิธีการในการใช้งาน:** ถุงมือในการสัมผัสกับความร้อน แสง หรือสัมผัสกับน้ำมัน สารพิษ น้ำมันเบนซิน หรือการดูดซับในน้ำมัน. **ส่วนประกอบ / ส่วนประกอบอื่น:** ถุงมือบางประเภทอาจมีส่วนประกอบที่ทราบกันว่าอาจเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ในผู้แพ้ยาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ผิวหนังและอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง หากมีอาการแพ้เกิดขึ้น ควรไปพบแพทย์ในทันที. **คำเตือน:** ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีซึ่งอาจเป็นสาเหตุการแพ้ ไม่รับรองว่าผู้ที่แพ้สารเคมีจะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัย. **คำแนะนำในการดูแลรักษา:** การซัก: เก็บถุงมือไว้ในที่เย็น มืด และแห้งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สถานที่เก็บต้องปราศจากโอโซน สารเคมี น้ำมัน สารละลาย ไอที่สร้างความเสียหาย และควัน และอยู่ห่างจากการคายประจุไฟฟ้าและแสงแดด ถุงมือต้องจัดเก็บไว้ตามรูปแบบที่ระบุไว้ในถุงมือ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาและใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยเฉพาะ. ถุงมือต้องไม่จัดเก็บไว้ในที่ที่ชื้น ขี้ยา คัดค้านในออกซิเจนเหลว อุณหภูมิสูง หรือในลักษณะใด ๆ ที่ทำให้ถูกบีบอัดหรือยืด ใช้ความระมัดระวังในถุงมือถูกบีบอัดพัน หรือเก็บไว้ในใกล้กับท่อไอน้ำ หม้อไอน้ำ หรือแหล่งผลิตความร้อนหรือสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง แสงไฟ หรือแหล่งโอโซนอื่น ๆ สามารถการจัดเก็บที่แนะนำคือตั้งแต่ 10°C และไม่เกิน 35°C. การตรวจสอบก่อนการใช้งาน: คือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง. ถุงมือทั้งสองข้างของหนึ่งคู่ควรได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาและต้องผ่านการทดสอบการนำด้วยตัวเอง เมื่อทำได้ หากคิดว่า

ถุงมือข้างใดข้างหนึ่งอาจไม่ปลอดภัย ไม่ควรใช้ถุงมือดังกล่าวและควรสับเปลี่ยนเพื่อทดสอบ. การบำรุงรักษา: เมื่อถุงมือสกปรก ขอบเข้านิพรีตัสสกปรกสกปรก, ถุงมือในชุด 1, 2, 3 และ 4 แม้แต่ถุงมือที่จัดเก็บไว้ ไม่ควรนำไปใช้งานตามการใช้งานทดสอบในระหว่างเดือนสำหรับรุ่นคลาส 00 และ 0 การตรวจสอบความถูกต้องของระดับความปลอดภัยอาจดำเนินการเช่นเดียวตามมาตรฐาน ASTM D120. ถุงมือที่นำไปใช้งานควรผ่านการทดสอบทางไฟฟ้าอีกครั้ง และต้องนำไปใช้งานกับถุงมืออื่น ถุงมือที่ผ่านการทดสอบทางไฟฟ้าแล้วไม่ควรใช้สำหรับใช้งานต่อเนื่องไม่ปลอดภัย เว้นแต่ถุงมือผ่านการทดสอบทางไฟฟ้าภายในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา. **การกำจัดทิ้ง:** ถุงมือที่เคลือบด้วยวัสดุอันตรายจะแสดงสัญลักษณ์ของการเสื่อมสภาพ เช่น รอยฉีก รูลึบเนียน และถุงมือบางลง ขอบเข้านิพรีตัสก็อาจฉีกขาดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ซ้ำ. กำจัดทิ้งตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศ หากการสับเปลี่ยนหรือเผาทิ้งได้สะดวกควมคม. **หมายเหตุ:** คือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และกำหนดระเบียบข้อจำกัดที่เหมาะสมก่อนการใช้งาน.

2022-09

Ansell

Ansell

1		2	
3		4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	
11		12	TYPE1

Ansell