

Anciennement connu comme : PowerFlex® 80-600



Coupures



Chaleur



Applications lourdes

## Gants de travail durables et résistants aux coupures, alliant confort et bonne prise en main

- **Meilleure adhérence** : l'enduction en latex de caoutchouc naturel des gants industriels ActivArmr® 80-600 présente une finition plissée en relief, ce qui améliore l'adhérence dans des conditions sèches et humides.
- **Défenses avancées** : La combinaison d'une enduction en latex de caoutchouc naturel et d'une doublure tricotée en Kevlar® permet à ces gants résistants à l'abrasion de satisfaire aux normes ANSI A2/EN ISO C en matière de résistance à la coupure, ce qui permet aux travailleurs de manipuler en toute sécurité le verre, le métal et les matières plastiques.
- **Plus de commodité** : Les gants de travail thermiques ActivArmr® 80-600 sont également disponibles en différentes tailles, pour répondre aux besoins de tous les travailleurs et prévenir les blessures sur le lieu de travail.



### Secteurs industriels

- Métallurgie

### Applications

- Opérations de forge
- Extrusion, cintrage et poinçonnage de formes

# ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

## 80-600

Gant résistant à la coupure pour applications lourdes avec fibres DuPont™ Kevlar®

Anciennement connu comme : PowerFlex® 80-600

### Principales propriétés

- **Finition striée** : excellente adhérence sur sol sec et mouillé
- **Doublure tricotée en Kevlar® et revêtement en caoutchouc** : Résistance modérée à la coupure
- **Diverses options de taille** : Pour une protection des mains de qualité qui répond à tous les besoins

### Normes de performance & Conformité réglementaire



### Technologies

# Kevlar®

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 80-600	<b>Finition:</b> Paume enduite <b>Matériau de l'enduction:</b> Latex de caoutchouc naturel <b>Matériau du support:</b> Kevlar® <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	10	7, 8, 9, 10, 11	250-280 mm/ 9.64-11.02in	Bleu	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 paires dans un sachet</li><li>• 72 paires par carton</li></ul>

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

# Ansell