

## Gants pour isolateurs et barrières d'accès restreint non stériles

Les gants BioClean pour isolateurs et barrières d'accès restreint sont confectionnés à partir d'un matériau nitrile sans accélérateurs présentant des niveaux de relargage particulière incroyablement faibles et d'excellentes propriétés de dissipation des décharges électrostatiques. Conçus pour les zones de contact avec les produits, les gants de la série CGL sont traités et conditionnés en salle blanche et disponibles dans une variété de diamètres de rond de gant.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Produit testé en vertu de la norme ASTM D6978 pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques
- Étanchéité totale à l'air testée
- Surface ultra-propre garantissant l'intégrité du produit
- Trois diamètres de rond de gant disponibles :  
203-241 mm  
203-241 mm  
304-355 mm

### Secteurs industriels

- Production pharmaceutique
- Laboratoire/Recherche et développement
- Préparation des matières premières
- Fabrication biotechnologique
- Fabrication de semi-conducteurs



## FICHE TECHNIQUE

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du produit                                                     | CGL36NIT59                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau                                                                 | Nitrile                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur                                                                  | Blanc                                                                                                                                                                                                                  |
| Forme                                                                    | Ambidextre                                                                                                                                                                                                             |
| Surface externe du gant                                                  | Finition lisse                                                                                                                                                                                                         |
| Modèle de manchette                                                      | Bord roulé                                                                                                                                                                                                             |
| Normes de contrôle                                                       | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                                                                                                     |
| Vue d'ensemble du conditionnement                                        | 1 unité par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sachet secondaire scellé en PE ; 1 sachet secondaire par sac protecteur scellé en PE ; 20 sacs protecteurs par boîte doublée blanche en polyéthylène Correx (20 unités) |
| Consignes de conservation                                                | Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente.                                                                                                 |
| Pays d'origine                                                           | Malaisie                                                                                                                                                                                                               |
| Tailles disponibles                                                      | 9.75                                                                                                                                                                                                                   |
| Plage de température de fonctionnement                                   | From -10°C to 120°C                                                                                                                                                                                                    |
| Classe de salle blanche                                                  | Classe 4 ISO                                                                                                                                                                                                           |
| Durée limite de stockage                                                 | Trois ans à compter de la date de fabrication.                                                                                                                                                                         |
| Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)                                                                                                           |
| Teneur en protéines                                                      | N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                                   |
| Normes                                                                   | ASTM D6978, CE 0598, EC 1935/2004, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Catégorie III                                                                 |



## CGL36NIT59

Gants pour isolateurs et barrières d'accès restreint non stériles

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                                                      | Valeurs types            | Méthode d'essai |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Tailles                                                              | 9.75                     |                 |
| Longueur (mm/po)                                                     | 840                      | EN 420          |
| Largeur paume (mm/in)                                                | 127 mm                   | EN 420          |
| Diamètre du rond de gant                                             | 203 mm, 254 mm et 304 mm |                 |
| Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)     | 0.50/20                  | EN 455-2        |
| Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)      | 0.60/24                  | EN 455-2        |
| Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil) | 0.50/20                  | EN 455-2        |

### PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016+A1:2018

| Risque                           | Niveau de performance |
|----------------------------------|-----------------------|
| Résistance à l'abrasion          | Level 4               |
| Résistance à la coupure par lame | Level 1               |
| Résistance à la déchirure        | Level 0               |
| Résistance à la perforation      | Level 1               |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

|            |                             |            |
|------------|-----------------------------|------------|
|            | PORT SIZE                   | 12"/305mm  |
|            | TAILLE                      | 9.75       |
| CGL36NIT59 | RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT | CGL36NIT59 |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T É.U. : +1 800 800 0444  
F É.U. : +1 800 800 0445  
T CA : 1 800 363 8340

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578


#### Royaume-Uni

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

### Technologie



### Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

