

# EDGE™

## 48-969

Gant industriel de protection contre les coupures pour applications moyennes



Coupures



Applications moyennes

## Solution économique pour applications moyennes nécessitant une très haute résistance à la coupure, une bonne préhension & une protection oléofuge en milieu huileux

- **Préhension renforcée** : dotés d'un support sans couture entièrement enduit de NBR avec une paume rugueuse, les gants de protection EDGE™ 48-969 offrent une préhension hautement sécurisée en milieu huileux, tout en protégeant la peau contre les blessures et la contamination par les huiles
- **Visibilité optimisée** : ces gants résistants aux coupures jaune vif garantissent une excellente visibilité des mains, favorisant la sécurité même dans des conditions de faible luminosité ou d'obscurité
- **Protection renforcée** : les gants EDGE™ 48-969 offrent un haut niveau de résistance à l'abrasion et une très haute protection contre les coupures. De plus, le gant assure une protection thermique de contact de niveau 1 selon la norme EN 407, ce qui le rend idéal pour les travailleurs manipulant des équipements, pièces et objets chauds.



### Secteurs industriels

- Industrie aérospatiale
- Industrie automobile
- Fabrication de verre
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Énergie

### Applications

- Usinage, estampage/emboutissage, découpe
- Meulage
- Assemblage de pièces
- Maintenance/Entretien
- Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Manipulation d'objets ou de pièces métalliques tranchants

# EDGE™

## 48-969

Gant industriel de protection contre les coupures pour applications moyennes

### Principales propriétés

- **Finition de l'enduction NBR** : préhension élevée en milieu huileux
- **Visibilité optimisée** : le jaune vif garantit une haute visibilité
- **Résistance thermique** : capacité à manipuler en toute confiance des composants chauds

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

### Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN 407



X1XXXX

EN388: 2016



4X42F

### Spécifications

| MARQUE   RÉF. | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                | Jauge | TAILLE             | LONGUEUR                       | COULEUR DE L'ENDUCTION | CONDITIONNEMENT                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| EDGE™ 48-969  | <b>Finition:</b> Enduction totale par trempage, Paume enduite, Finition rugueuse<br><b>Matériau de l'enduction:</b> Nitrile<br><b>Matériau du support:</b> Nylon, Steel fiber, PEHP, Spandex<br><b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot | 13    | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 225-275 mm / 8.86-10.82 inches | Jaune et noir          | • 12 paires par sachet, 12 sachets par carton |

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

#### <small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### <small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### <small>Australie</small>

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### <small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### <small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Gro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### <small>Canada</small>

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

# Ansell