

Extra-thick disposable latex gloves, offering durable protection for heavy-duty applications

- **Extra defense:** MICROFLEX™ 63-293 latex gloves are 3x thicker than standard disposable latex gloves, ensuring greater resistance against snags and tears
- **Comfortable fit:** These thick latex gloves' soft, elastic formulation delivers comfort and flexibility
- **Added protection:** With an extended cuff, these gloves offer workers enhanced forearm and wrist protection
- **Enhanced grip:** MICROFLEX™ 63-293 gloves' textured fingertips enhance grip performance
- **Easy donning:** Donning is made easy thanks to the gloves' double-chlorinated design



***CAUTION:** This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Santé

Recommandé pour

- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Remplacement de pneus
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Entretien/Maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Assemblage et inspection de pièces
- Saisie et fixation de composants
- Réparation et maintenance d'équipements
- Réparation et remplacement de panneaux de carrosserie
- Soins liés à l'alimentation des animaux et nettoyage des environnements animaliers
- Protection supplémentaire du poignet et du bras

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Normes de contrôle	EN ISO 13485:2012
Certification produit	EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 374:2003 Low Chemical Resistant, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 374:2003 Microorganism, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, European Directive 89/686/EEC, EC 2023/2006, EU Food Contact Approved, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 21420:2020
Conditionnement	50 gants per dispenser 10 dispensers per case 500 gants per case
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Non testé
Sans silicone	Non

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	295 / 11.6		ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.28/11		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.36/14.2		ASTM D3767, EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Allongement à la rupture (%)	≥ 850	≥ 750	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥ 15	≥ 10	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	63293070	63293080	63293090	63293100

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

