

Anciennement connu comme : Powerflex®80-400



Froid



Chaleur



Applications moyennes

Gants de travail doublés de polaire, garantissant une manipulation sûre et confortable dans des conditions froides

- **Visibilité accrue** : Ces gants de sécurité offrent une protection contre les coupures et l'abrasion dans des conditions de faible luminosité, avec une doublure en éponge acrylique jaune vif sans couture.
- **Grip renforcé** : les gants thermiques ActivArmr® 80-400 sont dotés d'une finition de paume froissée bleu vif, améliorant le grip dans des conditions humides et sèches.
- **Isolation optimisée** : Doublés de molleton et enduits de latex naturel, ces gants de travail thermiques protègent contre des températures aussi basses que -15°C/5°F (contact prolongé) et -30°C/-22°F (contact intermittent/court), mais sont également capables de manipuler des composants chauds jusqu'à 250°C/480°F pendant 15 secondes.
- **Ergonomie avancée** : La conception ergonomique des gants industriels ActivArmr® 80-400 offre aux utilisateurs un ajustement et un confort supérieurs, tout en garantissant flexibilité et dextérité.



Secteurs industriels

- Construction
- Exploitation forestière

Applications

- Chargement et expédition de marchandises
- Construction
- Travaux hivernaux en extérieur

Anciennement connu comme : Powerflex®80-400

Principales propriétés

- **Visibilité accrue** : Pour la protection personnelle dans les environnements peu éclairés
- **Revêtement de la paume de la main** : meilleure adhérence sur sol mouillé et sec
- **Doublure en polaire** : pour une protection optimale des mains à basse température

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dithiocarbamates
- Protéines de caoutchouc naturel
- 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2231C

EN 407



X2XXXX

EN 511



020

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 80-400	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Latex de caoutchouc naturel Matériau du support: Acrylique bouclé Modèle de manchette: Poignet tricot	7	7, 8, 9, 10, 11	250 - 290 mm, 10-12"	Bleu	12 paires/sachet, 6 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.