

ACTIVARMR™

80-600

Gant résistant à la coupure robuste avec de l'aramide

Anciennement connu comme : PowerFlex®80-600



Coupures



Chaleur



Applications lourdes

Gants de travail durables et résistants aux coupures, alliant confort et bonne prise en main

- **Prise améliorée** : Le revêtement en latex en caoutchouc naturel des gants industriels ActivArm™ 80-600 présente une finition en relief, améliorant la prise en main aussi bien sur le sec que sur l'humidité
- **Défenses avancées** : Ces gants résistants à l'abrasion sont dotés d'un revêtement en latex en caoutchouc naturel et d'une doublure en aramide, respectant les normes ANSI/ISEA 105-2024 CUT A2 et EN ISO C, permettant aux ouvriers de manipuler le verre en toute sécurité, du métal, et des plastiques.
- **Commodité supplémentaire** : les gants thermiques ActivArm™ 80-600 existent également en différentes tailles, pour convenir à tous les travailleurs et prévenir les blessures professionnelles



Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement

Applications

- Opérations de forge
- Extrusion, cintrage et poinçonnage de formes

ACTIVARMR™

80-600

Gant résistant à la coupure robuste avec de l'aramide

Anciennement connu comme : PowerFlex®80-600

Principales propriétés

- **Finition en relief à froissés** : excellentes performances en prise humide et sèche
- **Doublure en laine et revêtement en caoutchouc en aramide** : Résistance modérée à la coupure
- **Options de tailles variées** : Pour une protection de qualité des mains adaptée à tous

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dithiocarbamates
- Protéines de caoutchouc naturel
- 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



X444C

EN 407



X2XXXX



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm™ 80-600	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Latex de caoutchouc naturel Matériau du support: Aramide Modèle de manchette: Poignet tricot	10	7, 8, 9, 10	250-290 mm / 9.84-11.41 inches	Bleu	12 paires/sachet, 6 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell