

Gants NRL RABS/Isolator, pour la protection des mains avec une résistance accrue à la déchirure et à l'abrasion

Taille de l'orifice : 305 mm/12"

Épaisseur : 0,51 mm/20 mil

- **Protection durable** : Les gants AlphaTec® NRL RABS et Isolator 55-110 sont conformes aux normes EN 388 niveau 2 pour la résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- **Dextérité améliorée** : L'épaisseur moyenne confère à ces gants isolants une plus grande dextérité, ce qui les rend idéaux pour les applications répétitives quotidiennes.
- **Risques de contamination limités** : Comme ils ne sont pas doublés, l'absorption de substances chimiques et la contamination subséquente sont moins probables, tandis que leur conception translucide facilite le nettoyage.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Conformité à la norme EN 388** : Résistance élevée aux déchirures et à l'abrasion
- **Épaisseur moyenne** : Dextérité accrue, pour une manipulation plus aisée des pièces
- **Non doublé** : risques de contamination réduits et nettoyage facile

FICHE TECHNIQUE

Référence du produit	55-110
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Naturel
Forme	Ambidextre
Surface externe du gant	Finition lisse
Modèle de manchette	Bord roulé
Consignes de conservation	Conserver au sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 5 et 22 °C. Conserver dans l'emballage d'origine pendant les périodes de non-utilisation.
Tailles disponibles	10
Plage de température de fonctionnement	De -30°C à 50°C
Durée limite de stockage	Trois ans à compter de la date de fabrication.
Normes	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	• Protéines de caoutchouc naturel • Diéthyldithiocarbamate de zinc (ZDEC)

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	813 mm / 32"	EN 455-2
Diamètre du rond de gant	305mm/12"	
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2

Risque	Niveau de performance
Résistance à l'abrasion	Level 2
Résistance à la coupure par lame	Level 0
Résistance à la déchirure	Level 2
Résistance à la perforation	Level 0

	PORT SIZE	12"/305mm
	TAILLE	10
55-110	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	55110010

