

## Lunettes de protection autoclavables Clearview, dotées d'une lentille anti-rayures et optiquement correcte

- **Un confort accru :** Les lunettes BioClean™ Clearview Autoclavable Goggles BCAG sont conçues avec un bandeau sans latex qui ne peluche pas et une monture en caoutchouc thermoplastique souple, idéale pour une utilisation par-dessus des lunettes.
- **Réduction des risques de contamination :** Les lunettes BioClean™ Clearview sont dotées d'évents supérieurs avec un système de ventilation inférieure indirecte pour minimiser les risques de contamination lors de l'entrée dans des environnements contrôlés.
- **Caractéristiques améliorées :** Ces lunettes autoclavables sont dotées d'une lentille en polycarbonate trempé, optiquement correcte, avec des performances anti-rayures et anti-buée jusqu'à 25 cycles sans dégradation, garantissant une vision claire aux porteurs.
- **Durabilité améliorée :** Ils sont également testés pour résister à 40 cycles d'autoclave d'une durée de 30 minutes à 121°C/250°F.



### Key Features and Benefits

- **Cadre en caoutchouc thermoplastique:** pour un meilleur ajustement et un plus grand confort du porteur
- **Système de ventilation indirecte:** réduction des risques de contamination
- **Lentille robuste en polycarbonate :** Prévient les rayures, assure une vision claire

### Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Laboratoire et recherche
- Production et fabrication

### Recommandé pour

- Fabrication de matériel médical
- Opérations de mélange pour applications biotechnologiques
- Manipulation de matériel



# Lunettes de protection autoclavables BioClean™ Clearview BCAG

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

<b>Matériau</b>	Caoutchouc thermoplastique, Polycarbonate, Polypropylène, Silicone
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Normes de contrôle</b>	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
<b>Normes</b>	Numéro CE, EN 166:2001, Catégorie II, UKCA
<b>Conditionnement</b>	Lunettes de protection (BCAG) : Une pièce par sac PE scellé ; 12 sachets par boîte intérieure ; cinq boîtes par carton (60 pièces)  Verre de remplacement (BCAG-SL) : Une pièce par sac PE scellé ; 10 sachets par boîte intérieure ; 10 boîtes par carton (100 pièces)  Sangle de remplacement (BCAG-SS)* : 25 pièces par sac PE scellé ; deux sacs par boîte intérieure ; 10 boîtes par carton (500 pièces)  *Sangle uniquement, sans crochet de réglage ni clip de sangle.
<b>Pays d'origine</b>	Taiwan
<b>Méthode de stérilisation</b>	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
<b>Classe de salle blanche</b>	Classe 4 ISO
<b>Durée limite de stockage</b>	Cinq ans à compter de la date de fabrication.
<b>Référence norme sur la monture</b>	EN 166 - Norme européenne relative à la protection individuelle de l'œil
<b>Classe optique</b>	1
<b>Consignes de conservation</b>	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
<b>Poids</b>	103 g

### PHYSICAL PROPERTIES

<b>Dimensions totales</b>	Épaisseur de la lentille (± 0,3 mm) : 3,1 mm Largeur du pont (± 0,5 mm) : 70 mm Hauteur du pont (± 0,5 mm) : 26 mm Largeur totale (de charnière à charnière)(± 3 mm) : 190 mm Hauteur totale (± 3 mm) : 85 mm
---------------------------	---

### INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	Lunettes de protection autoclavables	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAG	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BCAG	BCAG-SL	BCAG-SS



# Lunettes de protection autoclavables BioClean™ Clearview BCAG

## EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN 166 - Norme européenne relative à la protection individuelle de l'œil	Norme européenne sur la protection individuelle des yeux
Field of Use	BT	Impact énergétique moyen aux températures extrêmes
Conformity Mark	CE	Conformité aux normes européennes
Field of Use	UKCA	Conformité à la norme britannique

## EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	BioClean™	BioClean™
Optical Class	1	Haute qualité optique
Mechanical Strength	BT	Impact énergétique moyen aux températures extrêmes
Field of Use	Non	Résistance à la buée
Field of Use	O	Oculaire original
Original Or Replacement Ocular	▽	Oculaire de remplacement

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.



