

Lunettes de protection autoclavables en silicone avec propriétés anti-rayures et anti-buée

- **Confort élevé :** Ces lunettes de protection BioClean™ clearview sont dotées d'un bandeau sans latex qui ne peluche pas et d'une monture en caoutchouc de silicone léger et super doux qui permet une utilisation prolongée et un grand confort pour l'utilisateur.
- **Défenses avancées :** BioClean™ Clearview Autoclavable Goggles BCAH possèdent un système de ventilation indirecte qui permet de réduire le risque de contamination entrant dans l'environnement contrôlé.
- **Vue maximisée :** ces lunettes BioClean™ clearview offrent aux porteurs une lentille en polycarbonate renforcé anti-rayures et anti-buée, optiquement correcte, ce qui les rend idéales pour une utilisation par-dessus des lunettes.
- **Durabilité améliorée :** Ces lunettes autoclavables pour salles blanches peuvent tolérer jusqu'à 1 cycles d'irradiation gamma et sont testées pour résister à 40 cycles d'autoclave d'une durée de 30 minutes à 121°C/250°F. La performance anti-buée est maintenue jusqu'à 25 cycles sans aucun signe de dégradation (dans des conditions de laboratoire).



Key Features and Benefits

- **Matériau léger :** Permet une utilisation prolongée et le confort de l'utilisateur
- **Système de ventilation indirecte :** Diminue le risque de contamination
- **Propriétés anti-rayures et anti-buée :** Pour une vision dégagée

- Laboratoire et recherche
- Production et fabrication
- Fabrication de semi-conducteurs
- Assemblage d'électronique



Lunettes de protection autoclavables BioClean™ Clearview BCAH

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Matériau	Polycarbonate, Caoutchouc de silicone, Polypropylène
Couleur	Blanc
Normes de contrôle	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Normes	Numéro CE, EN 166:2001, Catégorie II, UKCA
Conditionnement	Lunettes de protection (BCAH) : 1 unité par sachet scellé en PE (à retirer avant le passage en autoclave) ; 12 sachets par boîte intérieure ; cinq boîtes par carton (60 pièces) Verre de remplacement (BCAH-SL) : 1 unité par sachet scellé en PE ; 10 sachets par boîte intérieure ; 10 boîtes par carton (100 pièces) Sangle de remplacement (BCAH-SL) : 25 unités par sachet scellé en PE ; 2 sachets par boîte intérieure ; 10 boîtes par carton (500 pièces)
Classe de salle blanche	Classe 4 ISO
Durée limite de stockage	5 years
Référence norme sur la monture	EN 166 - Norme européenne relative à la protection individuelle de l'œil
Classe optique	1
Consignes de conservation	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions totales	Poids total (± 2g) 106g Epaisseur de la lentille (± 0,3mm) 1mm Largeur du pont (± 0,5mm) 50mm Hauteur du pont (±0,5mm) 20mm Largeur totale (de charnière à charnière)(±3mm) 180mm Hauteur totale (± 3mm) 92mm
--------------------	--

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	Lunettes de protection autoclavables	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAH	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BCAH	BCAH-SL	BCAH-SS



Lunettes de protection autoclavables BioClean™ Clearview

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN 166 - Norme européenne relative à la protection individuelle de l'œil	Norme européenne sur la protection individuelle des yeux
Field of Use	3	Liquides (gouttes ou éclaboussures)
Field of Use	BT	Impact énergétique moyen aux températures extrêmes
Conformity Mark	CE	Conformité aux normes européennes
Field of Use	UKCA	Conformité à la norme britannique

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	BioClean	BioClean™
Optical Class	1	Haute qualité optique
Mechanical Strength	BT	Impact énergétique moyen aux températures extrêmes
Field of Use	Non	Résistance à la buée
Field of Use	O	Oculaire original
Original Or Replacement Ocular	▽	Remplacement oculaire

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Normes de performance et
conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.



