



Usages multiples



Applications légères

Gants de sécurité industriels avec une respirabilité accrue de 30 % et une doublure sombre masquant la saleté

- **L'esthétique est prise en compte** : La doublure sombre des gants industriels HyFlex® 11-801 permet de prolonger la durée de vie en masquant la saleté.
- **Confort élevé** : Leur revêtement en mousse de nitrile les rend également 30 % plus respirants que les gants comparables, pour un port quotidien moins irritant.
- **Meilleure adhérence** : le même revêtement en nitrile améliore l'adhérence, ce qui les rend idéales dans les environnements secs et légèrement huileux.
- **L'utilisabilité au quotidien** : La technologie ZONZ™ Comfort Fit des gants de sécurité HyFlex® 11-801 soulage les tensions et offre une sensation de confort sur mesure.
- **Durabilité améliorée** : Ces gants HyFlex® possèdent également une résistance à l'abrasion conforme à la norme ANSI/EN, pour une plus grande longévité.
- **Garantie de respect de la peau et de propreté** : Ils sont approuvés par Dermatest® pour leur respect de la peau et bénéficient d'un processus de lavage exclusif qui permet d'extraire les impuretés.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

Applications

- Saisie et fixation de composants
- Réglage de systèmes et vissage
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Serrurerie

Principales propriétés

- **Doublure plus foncée** : pour les gants de sécurité adaptés aux conditions sales ou huileuses.
- **Enduction nitrile respirante** : des gants EPI qui offrent un confort tout au long de la journée
- **Technologie ZONZ™ Comfort Fit** : réduction de la tension, plus grande facilité d'utilisation.

Technologies



DMF free



ZONZ™

Comfort Fit Technology

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



3131A



STANDARD 100
1408033
Centexbel

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-801	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	214-280 mm/ 8.42-11.02 pouces	Noir	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.