

## Gants ergonomiques offrant une préhension exceptionnelle

- **ERGOFORM™ Technologie :** Les gants MICROFLEX™ 73-847 sont conçus avec une technologie exclusive pour réduire la fatigue des mains.
- **Excellente adhérence sur sol mouillé :** Ce gant en néoprène est doté d'une finition extérieure texturée "grippy" pour une bonne adhérence dans les environnements secs ou humides. Modèle certifié par l'organisme américain U.S. Ergonomie pour les performances en milieu humide\*
- **Confortable et sensibilité accrue :** Le néoprène souple et pliable offre une sensibilité tactile et un confort prolongés.
- **Réduction du risque d'allergie :** Fabriqué sans protéines ni poudre de caoutchouc naturel pour aider à protéger les travailleurs contre les allergies de type 1 (latex).



\*Ce produit a été certifié par United States Ergonomics car il a démontré des performances exceptionnelles de préhension humide dans une variété de conditions de test de préhension humide - y compris des tests de préhension impliquant des solutions de savon, de la salive artificielle, du sang artificiel.

### Secteurs industriels

- Sciences de la vie

### Recommandé pour

- Transfert de composants solides et liquides
- Transfert de substances liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Désinfection et nettoyage de sites
- Entretien/Maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
- Chargement de centrifuges et colonnes de chromatographie
- Assemblage de pièces
- Mélange et formulation de substances solides et liquides
- Enfilage sur mains humides

## FICHE TECHNIQUE

|                                          | Fiche Produit                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                 | Néoprène                                                                                                                                                                                                                                              |
| Surface externe du gant                  | Doigts adhésifs                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes de contrôle                       | ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certification produit                    | ASTM D6977, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, UKCA                                                                                                                                 |
| Conditionnement                          | 100 gants par distributeur<br>10 distributeurs par carton<br>1000 gants par carton                                                                                                                                                                    |
| Consignes de conservation                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.                                                                                                                               |
| Pays d'origine                           | Indonésie                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segmentation des produits                | Usages variés                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antistatique                             | Non                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sans silicone                            | Non                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutylthiocarbamate de zinc</li> </ul> <p><i>Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.</i></p> |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                          | Valeurs types        |                      | Méthode d'essai      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Longueur (mm/pouces)                     | 245 / 9.65           |                      | ASTM D3767, EN 420   |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL              |                      | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.10 / 3.9           |                      | ASTM D3767, EN 420   |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)  | 0.13 / 5.1           |                      | ASTM D3767, EN 420   |
|                                          | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT |                      |
| Allongement à la rupture (%)             | ≥ 500                | ≥ 400                | ASTM D412            |
| Force à la rupture (N)                   | <6                   | <6                   |                      |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Code produit | 73847060     | 73847070    | 73847080    | 73847090    | 73847100      |

## Normes de performance et conformité réglementaire



## Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

## Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

