

Conçu pour protéger, tout en minimisant les risques d'irritation cutanée

- Solution la plus élaborée en matière de prévention des réactions allergiques de type I et IV, le Microflex 93-823 a été cliniquement prouvé pour sa capacité à diminuer les rougeurs et démangeaisons associées à la dermatite de contact. Entièrement dépourvu d'additifs chimiques (accélérateurs compris), qui sont des irritants cutanés connus, le Microflex 93-823 convient parfaitement aux peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques.
- Présentant une surface adhésive au niveau des extrémités des doigts et produit avec une quantité moindre d'agents tensioactifs, ce gant offre une préhension sûre et fiable pour la manipulation d'objets.
- Ce gant assure une sensibilité accrue, grâce à la conception en polymère fin caractérisée par une épaisseur de 0,06 mm au niveau de la paume et de 0,10 mm au niveau des extrémités des doigts.
- Les matériaux ultra-souples utilisés procurent confort et ajustement exceptionnel, ce qui permet à ce gant d'être porté pendant des périodes prolongées, favorisant ainsi une productivité accrue des travailleurs.



Secteurs industriels

- Sciences de la vie

Remarques

Recommandé pour

- Assemblage de pièces
- Prélèvement et traitement d'échantillons

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Normes de contrôle	ISO 13485:2003
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par boîte
	10 boîtes par carton
	1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Sensibilité tactile élevée
Antistatique	Non


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 420
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.06 / 2.4		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	29	20	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	93823060	93823070	93823080	93823090	93823100

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique Ansell Healthcare Europe NV T : +32 (0) 2 528 74 00 F : +32 (0) 2 528 74 01	Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC T : +1 800 800 0444 F : +1 800 800 0445	Australie Ansell Limited T : +61 1800 337 041 F : +61 1800 803 578
Asie-Pacifique Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T : + 603 8310 6688 F : +603 8310 6699	Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T : +52 442 248 1544 / 248 3133	Russie Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

