

## Gants stériles en néoprène à usage unique, conçus pour être utilisés dans des environnements aseptiques et des salles blanches de classe 100 (ISO 5)/degré A

- **Durabilité améliorée :** Les gants stériles jetables TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 bénéficient d'une formulation unique en néoprène, ce qui se traduit par une plus grande durabilité et une meilleure résistance à la perforation
- **Réduction des risques d'allergie :** Conçus pour les environnements aseptiques et exempts de protéines de latex et d'accélérateurs chimiques, ces gants en néoprène préviennent les risques d'allergies et de sensibilités de type I et IV.
- **Caractéristiques améliorées :** Leur poignet perlé, conçu avec la technologie SUREFIT™ Cuff Roll-Down, empêche les poignets de s'enrouler, facilitant ainsi un port durable
- **Une protection renforcée :** Outre leur robustesse, ces gants en néoprène offrent aux utilisateurs une résistance élevée aux éclaboussures de produits chimiques, protégeant ainsi les mains contre divers risques.



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Formulation en néoprène :** Excellente résistance à la perforation et remarquable dextérité
- **Technologie SUREFIT™ :** moins de risque d'enroulement de la manchette.
- **Sans latex, sans accélérateur chimique :** Elimination des risques d'allergies de type I et IV

#### Secteurs industriels

- Production pharmaceutique
- Laboratoire/Recherche et développement

#### Recommandé pour

- Transfert de composants solides et liquides
- Prélèvement et traitement

- Fabrication biotechnologique d'échantillons
- Environnements contrôlés et • Mélange et formulation de

# TouchNTuff™

## 73-701

Gant de salle blanche en néoprène (polychloroprène) stérile et jetable

### FICHE TECHNIQUE

|                                                                         | Informations produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                                | Néoprène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couleur                                                                 | Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forme                                                                   | Forme anatomique avec doigts incurvés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manchette                                                               | Straight with SUREFIT Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| QMS contrôle/Normes de fabrication                                      | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Affaires réglementaires                                                 | Réglementation 21 CFR partie 820 concernant les systèmes de qualité, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2015, Catégorie III, UKCA                                                                                                                                         |
| Conditionnement                                                         | 1 paire par emballage intérieur ; un emballage intérieur par smart pack ; 25 paquets intelligents par sachet intérieur ; 2 sacs intérieurs par sac extérieur ; 4 sacs extérieurs par carton doublé ; 200 paires par carton                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stockage                                                                | Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage. |
| Tailles disponibles                                                     | 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Surface externe du gant                                                 | Doigts adhésifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Internal Glove Surface                                                  | Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Méthode de stérilisation                                                | Rayonnement gamma (25 kGy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cleanroom de Salle Blanche                                              | Classe 5 ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durée limite de stockage                                                | 5 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Teneur en protéines                                                     | Sans objet : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Propriétés antistatiques                                                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Néant</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# TouchNTuff™

## 73-701

Gant de salle blanche en néoprène (polychloroprène) stérile et jetable

| Propriétés physiques                                                              |             |         |         |         |         |       |           |         | Méthode d'essai     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------------------|
| Tailles                                                                           | 5.5         | 6       | 6.5     | 7       | 7.5     | 8     | 8.5       | 9       | EN 420/ASTM D3767   |
| Longueur (mm/po)                                                                  | 295 / 11.6  |         |         |         |         |       |           |         |                     |
| Largeur paume (mm/in)                                                             | 73/2.87     | 78/3.07 | 84/3.31 | 90/3.54 | 96/3.78 | 103/4 | 109.5/4.3 | 117/4.6 |                     |
| Absence de perforation                                                            | 0.65 AQL    |         |         |         |         |       |           |         | EN 455-1/ASTM D3577 |
| Teneur en particules<br>type $\geq 0,5 \mu\text{m}$<br>(comptes/cm <sup>2</sup> ) | $\leq 3500$ |         |         |         |         |       |           |         | IEST-RP-CC005.4     |
| Épaisseur minimale au<br>niveau de la paume<br>(paroi unique)<br>(mm/mil)         | 0.19 / 7.5  |         |         |         |         |       |           |         | EN 420/ASTM D3767   |
| Épaisseur minimale au<br>niveau des doigts (paroi<br>unique) (mm/mil)             | 0.21 / 8.27 |         |         |         |         |       |           |         | EN 420/ASTM D3767   |
| Épaisseur minimale au<br>niveau de la manchette<br>(paroi unique)<br>(mm/mil)     | 0.15 / 5.9  |         |         |         |         |       |           |         | EN 420/ASTM D3767   |
| Force at Break (N)<br>Before Aging                                                | 9           |         |         |         |         |       |           |         | EN 455-2            |
| Force à la rupture (N)<br>pendant le vieillissement                               | 9           |         |         |         |         |       |           |         | EN 455-2            |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| TAILLE                      | 5.5      | 6        | 6.5      | 7        | 7.5      | 8        | 8.5      | 9        |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT | 73701055 | 73701060 | 73701065 | 73701070 | 73701075 | 73701080 | 73701085 | 73701090 |

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

## Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

