

Steriele latex wegwerphandschoenen, bieden virale bescherming voor aseptische toepassingen

- **Verhoogd comfort en beweeglijkheid:** Het ergonomische ontwerp van AccuTech® 91-225 steriele wegwerphandschoenen combineert comfort en beweeglijkheid.
- **Gegarandeerde netheid:** Deze steriele latex handschoenen zijn ook geschikt voor cleanrooms van klasse 100 (ISO 5)/klasse A.
- **Geoptimaliseerde dikte:** Dankzij hun ideale dikte bieden deze latex wegwerphandschoenen een uitstekende combinatie van handbescherming en tastgevoel.
- **Laag eiwitgehalte:** Bovendien zijn ze verrijkt met PEARL™ the Allergen Reduction Technology, waardoor het eiwitgehalte in de handschoenen tijdens het productieproces tot een minimum wordt beperkt.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Hand-specifiek ontwerp:** Handbescherming die comfort en beweeglijkheid combineert
- **Cleanroom verpakt:** Compatibiliteit met cleanrooms van klasse 100 (ISO 5)/klasse A
- **Geoptimaliseerde dikte:** Ideale balans tussen bescherming en tastgevoel

Sectoren

- Productie binnen de biotechnologie
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Farmaceutische productie
- Gecontroleerde en kritieke omgevingen

Aanbevolen voor

- Aseptisch afvullen en etiketteren
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Monsters nemen en verwerken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Productinformatie
Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Kleur	Naturel
Vorm	Anatomisch met rechte vingers
Manchet	Recht
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Wet- en regelgeving	21 CFR § 820 Kwaliteitssysteemvoorschriften, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016, Raadpleeg de gebruiksaanwijzing, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, UKCA
Verpakking	1 paar per binnenwikkel; één binnenwikkel per SMART verpakking; 25 SMART-verpakkingen per binnenzak; 2 binnenzakken per buitenzak; 4 buitenzakken per gevoerde doos; 200 paar per karton Duurzamere verpakking: Deze steriele handschoenen zijn verpakt in recyclebare plastic verpakkingen* en worden geleverd in kartonnen verzenddozen. *Inner wrap, SMART pack, zakken en liner zijn gemaakt van folie op basis van polyethyleen (PE). Controleer altijd uw lokale recyclestatus, want het is mogelijk dat deze materialen op uw locatie niet geschikt zijn voor recycling.
Opslag	Verwijderd houden van direct zonlicht; droog bewaren en in de originele verpakking bewaren. Verwijderd houden van ozonbronnen. Indien de producten op de juiste wijze worden opgeslagen, zoals aangegeven, zullen zij hun prestaties niet verliezen of hun kenmerken niet ingrijpend veranderen. Als producten door veroudering of opslag kunnen worden aangetast, wordt de uiterste gebruiksdatum op het verpakkingsmateriaal vermeld.
Land van oorsprong	Maleisië
Beschikbare maten	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Internal Glove Surface	Gechloreerd
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO klasse 5 & EU GMP Grade A/B en andere steriele cleanrooms
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja
Eiwitgehalte	50 µg/g of minder totaal extraheerbare proteïnen
Antistatisch	Niet-getest
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

Fysieke eigenschappen								Testmethode
Maten	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN 420/ASTM D3767
Lengte (mm/inch)	292 / 11.5							
Palmbreedte (mm/in)	79/3.11	84/3.3	90/3.54	94/3,7	102/4.02	109/4.29	115/4.53	
Vrij van gaatjes	AQL 0,65							EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes ≥0,5µm (telling/cm²)	< 3500							IEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.22/8.66							EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.23 / 9.1							EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.25/9.8							EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	24							ASTM D412-06a
Uiteindelijke treksterkte (MPa) tijdens veroudering	18							ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9							EN 455-2
Kracht bij breuk (N) tijdens veroudering	9							EN 455-2

BESTELINFORMATIE

MAAT	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NABESTELNR	91225060	91225065	91225070	91225075	91225080	91225085	91225090

PRESTATIENORMEN EN NALEVING VAN DE REGELGEVING



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.