

ACTIVARMR™

80-100

Ontworpen voor gebruik in een breed scala aan handling- en draagtoepassingen

Voorheen bekend als: Powerflex®80-100



Multifunctioneel



Zware toepassingen

Duurzame, veelzijdige handschoenen die mechanische prestaties combineren met uitstekende grip

- **Versterkte grip:** ActivArm[™] 80-100 werkhandschoenen hebben een gekreukte afwerking voor een uitstekende greep op natte en droge voorwerpen, zodat ze een veilige, productiviteitsverhogende keuze zijn voor bouw-, transport-, verzend- en opslagtoepassingen.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Robuustheid en duurzaamheid zijn verzekerd door de stevige coating van natuurrubberlatex van deze industriële handschoenen
- **Meer comfort:** De veelzijdige ActivArm[™] 80-100 handschoenen hebben een automatisch gebreide voering met een optimaal gespannen binnenzijde voor een comfortabele pasvorm en meer beweeglijkheid.
- **Echte veelzijdigheid:** Het zijn goede werkhandschoenen omdat ze ontworpen zijn voor een breed scala aan manipulatie- en draagtoepassingen.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting

Toepassingen

- Grote blokken en cilinders verhandelen
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
- Laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen
- Onderdelen en accessoires verzamelen
- Eindassemblage
- Grondstoffen laden
- Verwerkte onderdelen lossen

Kenmerken

- **Crinkle finish coating:** Uitstekende grip in zowel droge als natte omstandigheden
- **Stevig ontwerp van natuurrubberlatex:** Voor schuurbestendige handschoenen
- **Gebreide voering en gespannen binnenkant:** uitstekende pasvorm en flexibiliteit

Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes
- Zinkdibutylthiocarbamaat
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2142B

EN 407



X2XXXX

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm™ 80-100	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex Voeringmateriaal: Grey Manchetstijl: Tricot manchet	10	6, 7, 8, 9, 10	235-280 mm / 9.25-11.02 inches	Blauw	• 12 paar in een zak, 12 zakken in een karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 T: +32 (0)2 528 74 00
 F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306,
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Mexico
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 T: +1 800 363 8340
 F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
 Level 3,678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australia
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 T: +603 8310 6688
 F: +603 8310 6699