

ACTIVARMR™

80-409

Geïsoleerde handschoenen voor koude omstandigheden

Voorheen bekend als: PowerFlex®80-409



Koude



Middelzware toepassingen

Volledig gecoate en geïsoleerde nitril handschoenen, voor uitstekend comfort in koude omstandigheden

- **Verhoogde duurzaamheid:** Door de combinatie van duurzaam nylon en nitril zijn ActivArmr® 80-409 beschermende handschoenen voor algemeen gebruik waterafstotend en windbestendig. Ze beschermen de handen met uitstekende isolatie voor temperaturen tot $-15^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{F}$ en bieden superieure grip in natte omstandigheden dankzij de ruwe afwerking.
- **Geoptimaliseerd comfort:** Deze warme geïsoleerde handschoenen zijn samengesteld uit een dubbellaagse en dunne naadloos gebreide, thermische badstof lus acryl voering, die een hoog comfortniveau biedt.
- **Extra bescherming:** De elastische gebreide pols van ActivArmr® 80-409 veiligheidshandschoenen biedt een goede pasvorm en extra polsbescherming voor middelzware taken.
- **Minder risico's:** deze siliconenvrije industriële handschoenen garanderen productbescherming en zijn geschikt voor voedseltoepassingen



Sectoren

- Landbouw
- Constructie
- Voedselverwerking
- Scheepvaart

Toepassingen

- Buiten werken in de winter
- Onderhoud
- Koelruimten
- Stratenvegers en vuilnisophaaldiensten

ACTIVARMR™

80-409

Geïsoleerde handschoen voor koude omstandigheden

Voorheen bekend als: PowerFlex®80-409

Kenmerken

- **Volledig gedipte nitrilcoating:** Geavanceerde slijtvastheid en grip
- **Thermische badstof lus acryl voering:** Voor echt koudebestendige handschoenen
- **Elastische gebreide pols:** Voor vormvaste en comfortabele handbescherming


Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



Specificaties

| MERK VARIANT | BESCHRIJVING | Steken per inch | MAAT | LENGTE | KLEUR COATING | VERPAKKING |
|-------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------|---------------|--|
| ActivArmr® 80-409 | Afwerking: Volledig gecoat Coatingmateriaal: Polyurethaan op waterbasis en nitril Voeringmateriaal: Acryl, Polyester, Polyamide Manchetstijl: Tricot manchet | 13 | 8, 9, 10 | 255-275 mm; 10,0-10,8 inch | Blauw | • 12 paar in een zak, 72 paar in een doos |

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalin Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.