



Hitte



Snijden



Elektrisch



Middelzware toepassingen

Comfortabele vlambestendige handschoenen met geavanceerde bescherming tegen vlambogen en snijwonden

- **Gespecialiseerde bescherming:** ActivArmTM 80-813 hittebestendige handschoenen zijn getest volgens de CGSB 155.20-2000 FR-normen en hebben een toonaangevend ontwerp voor vlambooggevaar/risicocategorie 1 dat bescherming biedt tegen vlambooggevaren.
- **Geavanceerde verdediging:** Ze zijn gemaakt van aramide composietgaren en een dunne gebreide voering van 13 g, bieden snijweerstand op EN ISO C/ANSI A4-niveau en beschermen de handen door veilig scherpe onderdelen te kunnen hanteren.
- **Verbeterde behendigheid:** De gepatenteerde technologie en het ergonomische ontwerp van de ActivArmTM 80-813 industriële handschoenen zorgen voor een uitstekende soepelheid en handbescherming.
- **Verbeterde grip:** Dankzij de gepatenteerde coating van zacht schuim bieden deze handschoenen een betere grip, verminderen ze slip en spanning in de handen en garanderen ze een veilige grip in natte, geoliede en droge omgevingen.



Sectoren

- Machines & Uitrusting
- Mijnbouw
- Energie
- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Infrastructuuronderhoud

Toepassingen

- Werkzaamheden met risico op vlambogen of steekvlammen
- Panelen van stroomvrij elektrisch gereedschap
- Bedienen en schakelen van elektrische apparatuur_NFPA 70E_
- Productiehallen en machines onderhouden
- Werken met scherp metaal of scherpe voorwerpen

Voorheen bekend als: PowerFlex®80-813

Kenmerken

- **Vlamwerende materialen:** Voldoet aan CGSB 155.20-2000 FR-normen
- **Superieure vlamboogbescherming:** Vlamboogcategorie niveau 1 volgens ASTM F2675-22
- **Snijbestendig aramide garen:** Geavanceerde snijbescherming

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdibutylidithiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2X42C

EN 407



412100

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm™ 80-813	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Neopreen Voeringmateriaal: Glasvezel, Modacryl, Aramide Manchetstijl: Tricot manchet	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	213-262 mm / 8.38-10.31 inches	Zwart	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699