



Snijden



Middelzware toepassingen

Duurzame werkhandschoenen met verhoogde zichtbaarheid, ontworpen om arbeiders te beschermen in omstandigheden met weinig licht

- **Gespecialiseerde bescherming:** ActivArmr® 97-013 industriële handschoenen hebben zeer zichtbare kenmerken op de palm en de rug van de hand, met een retro-reflecterend logo, om de veiligheid van de drager in donkere/lage lichtomstandigheden te garanderen.
- **Geoptimaliseerd comfort:** De ActivArmr® 97-013 veiligheidswerkhandschoenen met een voering van 13 gauge glasvezel en polyester houden de handen comfortabel en zweetvrij gedurende de hele dag
- **Geavanceerde ergonomie:** Deze handschoenen voor handbescherming hebben een natuurlijk gebogen, ontspannen pasvorm voor minder vermoeide handen en meer beweeglijkheid.
- **Verbeterde snijweerstand:** Ze zijn ook ontworpen met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie, voor een betere bescherming tegen snijwonden.
- **Meer greep:** ActivArmr® 97-013 handschoenen voor middelzware toepassingen bieden een uitstekende greep in zowel natte als droge werkomgevingen.



Sectoren

- Mijnbouw
- Energie

Toepassingen

- Signalering/positiebepaling
- Bedienen van zware machines
- Laden en vervoeren
- Reparatie van hydraulica
- Verzenden en laden van product
- Voertuigonderhoud
- Algemeen loodgieterswerk
- Werkplaats voorbereiden, slagboorinstallaties installeren en demonteren
- Verdeelstukken en spuitkoppen installeren
- Met gereedschappen werken
- Onderhoud en reparatie van kleppen en leidingen
- Werken met gekarteld metaal
- Onderhoud van apparatuur Steigerbouw Met pijpen werken en isoleren Loodgieterij en zandstralen
- Zware machines bedienen

Kenmerken

- **Extra zichtbare rug en handpalm:** Beschermt handen in donkere omgevingen
- **Voering van 13 gauge glasvezel en polyester:** de hele dag zweetbestendig comfort
- **Ergonomisch ontwerp:** Natuurlijk gebogen pasvorm, voor minder vermoeide handen

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X32B

Technologieën



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm® 97-013	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Polyurethaan op waterbasis en nitril Voeringmateriaal: Glasvezel, Polyester Manchetstijl: Tricot manchet	13	7, 8, 9, 10, 11	230-270 mm/ 9,05-10,63 inch	Oranje	• 12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699