

Elektrische isolatiehandschoenen klasse 2 - RIG214B

Duurzame, flexibele handschoenen
voor elektrische bescherming tegen
hoogspanning, voor gegarandeerde
handbescherming

Voorheen bekend als: E018B



Elektrisch



Middelzware toepassingen

Duurzame, flexibele elektrische veiligheidshandschoenen voor hoogspanning, voor gegarandeerde handbescherming*.

- **Verhoogde duurzaamheid en flexibiliteit:** ActivArm® elektrische isolatiehandschoenen klasse 2 - RIG214B zijn latex gemaakt met behulp van een eco-bewust dompelproces, voor duurzame, flexibele elektrische PBM's.
- **Geavanceerde ergonomie:** Het hand-rust ontwerp en de niet-gesperde vingers van deze elektrische handschoenen helpen vermoeidheid van de handen te verminderen.
- **Verhoogd comfort:** Een uitlopende manchet biedt ventilatie en ruimte voor kleding
- **Praktischer:** Deze elektrische veiligheidshandschoenen hebben een gladde afwerking, voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- **Gespecialiseerde verdediging:** Ze zijn gecertificeerd voor boogflits (APC 2 in combinatie met leren handschoenen 96-003) en bestand tegen een aanraakspanning AC van maximaal 17000 V (DC maximaal 25500).
- **Gecertificeerde bescherming:** Ze beschikken over EN-certificering voor categorie R* en categorie C** en voldoen aan de relevante CSA-, NFPA- en OSHA-normen.
*Voor het passeren van A+Z+H eigenschappen
**Weerstand tegen zeer lage temperaturen



Sectoren

- Auto-industrie
- Electrical
- Constructie
- Mijnbouw
- Machines & Uitrustingen

Toepassingen

- Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning
- Elektriciens
- Productie en reparaties van hybride motoren
- Onderhoud, reparatie en activiteiten in alle industriële omstandigheden (MRO)
- Reparaties en onderhoud bij het openbaar vervoer
- Onderhoud en reparaties aan stroom- en transmissielijnen
- Reparaties aan telecomverbindingen in de buurt van stroomkabels

Elektrische isolatiehandschoenen klasse 2 - RIG214B

Duurzame, flexibele handschoenen
voor elektrische bescherming tegen
hoogspanning, voor gegarandeerde
handbescherming

Voorheen bekend als: E018B

Kenmerken

- **Samenstelling van natuurlijk rubberlatex:** Inherente duurzaamheid en flexibiliteit
- **Ergonomisch ontwerp:** Voor veiligheidshandschoenen die de handen minder vermoeien
- **Uitlopende manchet:** Ideale ruimte voor zowel ventilatie als kleding
*Arc flash gecertificeerd volgens IEC 614821-2:2014 en ASTM F2675:2021 normen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



In-house testing

EN388: 2016



X232C

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm elektrische isolatiehandschoenen klasse 2 - RIG214B	Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex Manchetstijl: Straight Cuff with rolled beaded edge	8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360 mm/14 inch	Zwart	• 1 paar/zak, 10 zakken/karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699