



Elektrisch



Zware toepassingen

Duurzame handschoenen voor elektrische bescherming tegen hoogspanning, voor maximale veiligheid en veel comfort

- **Verhoogde duurzaamheid en flexibiliteit:** ActivArm® Elektrische bescherming klasse 3 - RIG316B handschoenen bestaan uit natuurrubberlatex, gemaakt via een eco-bewust dompelproces, voor flexibele, duurzame veiligheid.
- **Geavanceerde ergonomie:** De vingers van deze geïsoleerde elektrische handschoenen zijn niet gespreid en het ontwerp van de hand-at-rest beperkt vermoeidheid van de handen.
- **Verhoogd comfort:** Hun uitlopende manchet laat ruimte voor ventilatie en kleding
- **Praktischer:** De gladde afwerking van deze elektrisch geïsoleerde handschoenen maakt het aan- en uittrekken gemakkelijk
- **Gespecialiseerde verdediging:** Ze verdragen een aanraakspanning AC van maximaal 26500 V (DC maximaal 39750) en zijn gecertificeerd om bestand te zijn tegen zeer lage temperaturen (Categorie C).
- **Gecertificeerde bescherming:** Ze zijn EN-categorie R-gecertificeerd voor het passeren van A+Z+H-eigenschappen* en voldoen aan de relevante CSA-, NFPA- en OSHA-normen.
*Zoals vereist door EN60903



Sectoren

- Auto-industrie
- Constructie
- Electrical
- Machines & Uitrusting
- Mijnbouw

Toepassingen

- Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning
- Elektriciens
- Productie en reparaties van hybride motoren
- Onderhoud, reparatie en activiteiten in alle industriële omstandigheden (MRO)
- Reparaties en onderhoud bij het openbaar vervoer
- Onderhoud en reparaties aan stroom- en transmissielijnen
- Reparaties aan telecomverbindingen in de buurt van stroomkabels

Elektrische beveiligingsklasse 3 - RIG316B

Duurzame handschoenen voor
elektrische bescherming tegen
hoogspanning, voor maximale
veiligheid en veel comfort

Voorheen bekend als: E023B

Kenmerken

- **Formule van natuurrubberlatex:** combinatie van duurzaamheid en flexibiliteit
- **Ergonomisch ontwerp:** Voor veiligheidshandschoenen die de handen minder vermoeien
- **Royaal uitlopende manchet:** ideale ruimte voor ventilatie en kleding

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



In-house testing

EN388: 2016



X243D

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm elektrische bescherming klasse 3 - RIG316B	Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex Manchetstijl: Straight Cuff with rolled beaded edge	8, 9, 10, 11, 12	410mm/16inch - RIG316B	Zwart	• 1 paar/zak, 10 zakken/karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699