

6500 - Model 803

Meerlaagse chemische barrièretechnologie voor Type 1 / Beperkt gebruik Niveau A
Gasdichte bescherming - Geïntegreerde sok, zonder doorvoer

Meerlaags, gasdicht beschermepak met geïntegreerde sok*, voor geavanceerde chemische weerstand.

- **Geavanceerde bescherming:** De innovatieve, lichtgewicht dubbellaagse stof van de AlphaTec® 6500 Gestikt & Getaped - Model 803 - in combinatie met een binnenhandschoen met barrière en een buitenhandschoen van butylrubber - garandeert een geavanceerde chemische weerstand.
- **Verbeterde zichtbaarheid:** Dankzij de felgele kleur is dit beschermepak goed zichtbaar, wat de veiligheid van werknemers en de werkplek ten goede komt.
- **Meer comfort en ergonomie:** Hij heeft ook een grote SCBA-bult, die ergonomische bewegingen bevordert en het draagcomfort verhoogt.
- **Verbeterde functies:** Dit pak voor bescherming van het hele lichaam bevat ook een integrale sok, maar geen passthrough



Sectoren

- Brandweer en reddingsteams
- Chemische sector
- Biowetenschappen
- Mijnbouw
- Energie

Toepassingen

- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Tanks schoonmaken
- Reddingsdiensten
- Militaire toepassingen


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Lichtgewicht dubbellaagse barrière:** verhoogde chemische weerstand**
- **Gele kleur:** Hoge zichtbaarheid, voor verbeterde veiligheid op de werkplek
- **Grote SCBA-bult:** Meer ergonomische beweging
- **Bescherming tegen chemische strijdmiddelen:** Doorbraaktijd > 48 uur voor zeven oorlogsstoffen


*Passthrough niet inbegrepen

**Bescherming type 1/niveau A

Materiaal Schema



Naaddiagram



Performance Standards



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL
Kleur	Geel
Land van oorsprong	Litouwen
Beschikbare modellen	803, 809, 819
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Twee meerlaagse barrière-folies gelamineerd aan weerszijden van niet-geweven stof
Productreferentie	6500 - Model 803
Overzicht normen	• EN 943-1 • EN 14126 (bescherming tegen infectieuze agentia) • Getest en in overeenstemming met EN 943-2 met de uitzondering van de praktische prestatie-eis bij lage temperaturen
Naadtype	Gestikt en getapet
Houdbaarheidstermijn	10 jaar
Stijl Nummer	Y65T803M

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Volledig omhullend Type 1 gasdicht pak voor beperkt gebruik met geïntegreerde sokken, compleet met rechte buitenpijp. Zijwaartse DYNAT G2 CR/PA gasdichte rits, beschermd door een spatscherf/flap. Andere eigenschappen van het pak zijn de grote SCBA bult, enkele mouw, externe sluitmanchet en GA2 handschoenset (AlphaTec® 02-100 barrière binnenzijde + AlphaTec® 38-560 butyl buitenzijde). Achteraan geplaatste uitlaatkleppen.
Vizier en gezichtsafdichting	Groot gezichtsveld GAG vizier
Handschoenen en bevestigingen	AlphaTec® 02-100 & AlphaTec® 38-560
Schoeisel en bevestigingen	Alleen sok
Rits	DYNAT G2 CR/PA gastight zipper

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

