

# HyFlex™

## 11-917

Grote soepelheid en beweeglijkheid voor optimaal comfort tijdens het gebruik



Olie



Lichte toepassingen

## Zeer duurzame olieafstotende handschoenen, die de handen beschermen met beweeglijk comfort

- **Gespecialiseerde bescherming:** HyFlex® 11-917 lichte industriële handschoenen hebben een gedipte nitrilcoating die beschermt tegen vloeistoffen, olie, vet en vuil.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Hun nitrilcoating zorgt ook voor duurzaamheid en een langere levensduur en voldoet aan de geavanceerde EN-normen voor slijtvastheid.
- **Verhoogd comfort:** Een naadloze nylon voering zorgt ervoor dat deze vloeistofafstotende veiligheidshandschoenen zowel beweeglijk als comfortabel zijn
- **Naleving van voedselverwerking:** Deze HyFlex®-handschoenen zijn ook geschikt voor diverse voedselverwerkingstoepassingen
- **Minimale gezondheidsrisico's:** Ze zijn DMF-vrij en gecertificeerd door Oeko-Tex® als vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.



### Sectoren

- Landbouw
- Auto-industrie
- Constructie
- Voedselverwerking

### Toepassingen

- Werkplaats voorbereiden/leidingen en kleppen lossen
- Kwaliteitscontrole
- Onderhoud
- Metaalproductie
- Assemblage van witgoed

# HyFlex™

## 11-917

Grote soepelheid en beweeglijkheid voor optimaal comfort tijdens het gebruik

### Kenmerken

- **Vloeistofafstotend ontwerp:** Bescherming tegen vloeistoffen, olie, vet en vuil
- **Gedompelde nitrilcoating:** Uitstekende slijtvastheid
- **Naadloze nylon voering:** Geoptimaliseerde pasvorm voor meer comfort en beweeglijkheid

### Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes (in elastische tricot manchet)
- Zinkdibutylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



EN388: 2016



4121A



STANDARD 100

4419CIT

### Specificaties

MERK   VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-917	<b>Afwerking:</b> Gecoat <b>Coatingmateriaal:</b> Nitril <b>Voeringmateriaal:</b> Nylon <b>Manchetstijl:</b> Tricot manchet	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-280 mm	Blauw	• 12 paar/zak, 12 zakken/karton

### Technologieën



DMF free



### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.