



Condições oleosas



Aplicações moderadas

## Luvas de segurança duráveis e repelentes de óleo, que combinam proteção mecânica e flexibilidade

- **Proteção especializada:** A formulação especial de nitrilo das luvas industriais ActivArmr® 47-409 combina repelência a óleo, proteção mecânica e flexibilidade com resistência à abrasão avançada, em conformidade com as normas EN e ANSI
- **Conforto elevado:** Com seu design naturalmente contornado, forro de intertravamento e tamanho generoso, essas luvas resistentes à abrasão oferecem o mesmo conforto de uma luva de algodão ou de couro leve, facilitando o uso por mais tempo\*
- **Durabilidade aprimorada:** Elas superam as luvas de algodão por uma margem de 12 para 1, as luvas de couro leve por uma margem de 5 para 1 e as luvas revestidas de PVC por 3 para 1
- **Redução dos riscos de defeitos na superfície:** As luvas de trabalho ActivArmr® 47-409 são isentas de silicone, garantindo que as chapas metálicas sejam mantidas limpas e que o risco de transferência de contaminantes para o metal antes da pintura seja minimizado
- **Conveniência genuína:** Essas luvas de proteção também estão disponíveis em uma ampla variedade de estilos, comprimentos e tamanhos



### Indústrias

- Automotiva
- Máquinas e equipamentos
- Fabricação de metal

### Aplicações

- Manuseio de painéis e chapas de metal
- Montagem de chassis e acabamento
- Montagem final
- Inspeção (seleção, verificação e marcação)
- Corte de painéis, chapas e vidros
- Fabricação de peças de metal e chapas de vidro
- Montagem e inspeção de componentes

### Principais características

- **Formulação especial de nitrilo:** Repelência a óleo e proteção mecânica
- **Design contornado e forro de malha interlock:** Níveis de conforto aprimorados
- **Design sem silicone:** Para luvas de trabalho industriais adequadas para chapas metálicas
- **Certificado de Aprovação:** Produto com Certificado de Aprovação (CA) Nº 42.755

### Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

#### Conformidade com o REACH



### Especificações

MARCA   MODELO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR DO REVESTIMENTO	EMBALAGEM
ActivArm® 47-409	<b>Acabamento:</b> Revestimento integral <b>Material de revestimento:</b> Nitrilo <b>Material do forro:</b> Algodão entretecido <b>Estilo do punho:</b> Nitragold™	7, 8, 9, 10	273-289 mm; 10,74-11,37 polegadas	Azul	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 pares por pacote; 12 pacotes por caixa</li></ul>

### Para obter mais informações, acesse nosso site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou ligue para

**Região Europa, Oriente Médio e África**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelas, Bélgica  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Região América Latina e Caribe**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Salas 1304, 1305 e 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. México  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Região América do Norte**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, EUA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

**Canadá**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canadá  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

**Austrália**  
Ansell Limited  
Level 3.678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Austrália  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

**Região Ásia-Pacífico**  
Ansell Global Trading Center  
(Malásia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699