

## Combinaison d'entraînement en PVC non certifiée combinant force, durabilité et flexibilité.

- **Praticité améliorée** : Conçus pour reproduire l'ajustement et la sensation des combinaisons protectrices chimiques étanches aux gaz de première ligne, les vêtements protecteurs chimiques AlphaTec™ TRAINER sont des produits non certifiés conçus pour une formation réaliste, ce qui permet de garder les combinaisons opérationnelles jusqu'à ce qu'elles soient vraiment nécessaires
- **Défenses renforcées** : Avec le même design que les combinaisons opérationnelles AlphaTec™ étanches au gaz, AlphaTec™ TRAINER est composé d'un tissu solide et durable mais doux, recouvert de PVC des deux côtés
- **Protection renforcée** : De plus, cette combinaison protectrice est renforcée par des coutures soudées ainsi qu'une fermeture éclair durable, étanche et recouverte de PVC



## Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Produits chimiques
- Industrie
- Sauvetage et lutte contre l'incendie


## Applications

- Uniquement à des fins de formation


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Produit non certifié pour une formation réaliste :** combinaison de protection pratique
- **Tissu solide, doux et durable recouvert de PVC :** Confort et sécurité
- **Coutures soudées et fermeture éclair recouverte de PVC :** protection personnelle durable

### Diagramme des matériaux



### Diagramme des joints



## Information produit

| Information produit       |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tailles disponibles       | 2XS, XS, S, M, G, XL, 2XL, 3XL                                       |
| Couleur                   | Vert                                                                 |
| Conditionnement           | Emballé individuellement                                             |
| Matériau du produit       | Tissu en polyester robuste et flexible enduit de PVC des deux côtés. |
| Référence du produit      | TRAINER                                                              |
| Vue d'ensemble des normes | Produit non certifié. Usage réservé à la formation                   |

Composants de la combinaison

| Composants de la combinaison              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques de conception            | • Conception encapsulante de type CV (avec visière et cagoule, appareil respiratoire porté dans la combinaison); • Conception encapsulante de type VP1 (avec visière plus grande et cagoule, appareil respiratoire porté dans la combinaison); • Conception non encapsulante de type T (avec dispositif d'étanchéité faciale, sans cagoule, appareil respiratoire porté à l'extérieur de la combinaison)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Visière et joint facial                   | • Combinaisons encapsulantes équipées d'une visière rigide en PVC résistante aux chocs de 2 mm; • Visière en PVC souple de 1 mm en option; • La visière est offerte en deux tailles optionnelles; CV ou la plus grande VP1; • Combinaisons non encapsulantes équipées d'un sceau facial conçu anatomiquement;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gants et fixations                        | Gants en caoutchouc AlphaTec® 08-354 en néoprène (chloroprène) en combinaison avec des menottes en caoutchouc. Autres types de gants offerts Les gants sont fixés avec le système d'anneaux à gant à la baïonnette d'échappement AlphaTec®, qui permet un échange de gants rapide et simple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chaussures et fixations                   | Chaussette cousue en tissu du costume. En variante, la combinaison peut être dotée de bottes intégrées en PVC. Les couvre-bottes sont tenus avec un anneau ergonomique qui simplifie le changement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fermeture à glissière                     | Fermeture éclair résistante et durable enduite de PVC imperméable. Fermeture éclair vers le bas et rabat de protection contre les éclaboussures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ventilation                               | • Un système de ventilation est inclus de série. Pour la sécurité du porteur, il offre un niveau constant de surpression à l'intérieur de la combinaison; • La vanne régulatrice AlphaTec® a 3 débits de ventilation (2, 30 et 100 l/min) plus la position zéro/arrêt et est aussi disponible en version passthrough;(encapsulant seulement les combinaisons), pour une utilisation avec l'alimentation en air externe; • Les combinaisons encapsulantes (type CV/VP1) possèdent deux soupapes d'échappement AlphaTec® à l'arrière du capot; • Les combinaisons non encapsulantes (type T) ont une valve d'échappement AlphaTec® sur la poitrine                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caractéristiques et accessoires en option | • Valve régulatrice combinée d'échappement AlphaTec® et passage aérien (encapsulant seulement les combinaisons); • Lentille déchirante (encapsulant seulement les combinaisons); • Lentille anti-embrouille (encapsulant uniquement les combinaisons); • Système® d'échappement AlphaTec Visor Light main-free (encapsulant seulement les combinaisons); • Porte-manomètre (encapsulant uniquement les combinaisons); • Poches intérieures et boucles pour radio, PPT, etc. (encapsulant seulement les combinaisons); • Ceinture interne de taille et raccourcisseur de jambe pour ajustement de taille; • Anneau en D pour tenir de petits instruments et outils de mesure; • Marquage personnalisé, par exemple chiffres, lettres, logos; • Gant AlphaTec® #58-800 pour une meilleure résistance aux coupures et aux perforations; • Sac de rangement AlphaTec®; • D'autres accessoires sont disponibles sur demande |
| Équipements inclus dans chaque livraison  | • 1 paire de gants intérieurs confort; • 2 points de verrouillage supplémentaires pour le système d'anneaux à gants à baïonnette; • 1 pce de lubrification Molycote pour les joints toriques du système de baïonnette; • 1 bâtonnet de graisse en PCE pour lubrifier la fermeture éclair; • 1 paire de surchaussettes confortables en silicone (seulement pour les complets avec des bas cousus); • 1 cintre en PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

|                                                                                                 |                                                                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Europe, Moyen-Orient et Afrique</b><br>Ansell Healthcare Europe NV<br>T: +32 (0) 2 528 74 00 | <b>Amérique du Nord</b><br>Ansell Healthcare Products LLC<br>T: +1 800 800 0444                               | <b>Australie</b><br>Ansell Limited<br>T: +61 1800 337 041 |
| <b>Asie-Pacifique</b><br>Ansell Global Trading Center<br>T: +603 8310 6688                      | <b>Amérique latine et Caraïbes</b><br>Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.<br>T: +52 442 248 1544 / 248 3133 |                                                           |

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

