

# Gants stériles de salle blanche, longueur du coude, offrant une protection personnelle confortable et flexible

- **Confort et flexibilité accrus** : La composition du film souple et extensible des gants BioClean™ Extra BLAS au niveau du coude améliore la flexibilité et le confort.
- **Protection accrue** : Leur longueur au coude assure une protection de l'avant-bras, du poignet et de la main, limitant ainsi les risques de contamination croisée.
- **Réduction des risques de contamination** : Les gants stériles BioClean™ Extra BLAS sont également emballés de manière aseptique, stérilisés par irradiation gamma (SAL minimum de 10<sup>-6</sup>) et fabriqués conformément aux normes ISO, ce qui minimise encore les risques de contamination, et ils sont dotés d'un emballage EasyTear™ non parcellaire.
- **Résistance accrue** : La surface texturée et la manchette perlée de ces gants pour salles blanches renforcent la résistance et la stabilité du gant, réduisant ainsi le risque de déchirure lors de l'enfilage.
- **Plus de praticité** : En outre, les gants BioClean™ Extra BLAS pour environnement contrôlé sont conçus pour un double enfilage facile, pour une commodité quotidienne.



*MISE EN GARDE : L'utilisation sécuritaire de ces gants par des individus sensibilisés au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.*

gants EPI offrant un confort souple

- **Longueur au coude** : Couverture supplémentaire, moins de risques de contamination croisée
- **Niveau d'assurance de la stérilité\*** : Emballage aseptique, stérilisation par irradiation gamma

\*SAL minimum de 10<sup>-6</sup>



# Extra BLAS

Gant stérile jetable  
en latex pour salle  
blanche

## FICHE TECHNIQUE

|                                                              | Information sur le produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                     | Latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur                                                      | Naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forme                                                        | Ambidextre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poignet                                                      | Bord roulé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fabrication/Normes de vérification SMQ                       | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Affaires réglementaires                                      | CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Contact alimentaire, Catégorie III, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Emballage                                                    | <p>Une paire par pochette intérieure en polyéthylène; une pochette par sac scellé EasyTear en polyéthylène; 10 sachets par sac extérieur scellé en polyéthylène; 20 sacs extérieurs par boîte doublée (200 paires)</p> <p><b>Des emballages plus durables</b> : Ces gants stériles sont emballés dans des emballages en plastique recyclable* et livrés dans des caisses en carton recyclé.</p> <p>*L'emballage intérieur, la poche, le sac et la doublure sont fabriqués à partir d'un film à base de polyéthylène (PE). Vérifiez toujours le statut de recyclabilité de votre région, car ces matériaux peuvent ne pas être considérés comme recyclables dans votre région.</p> |
| Entreposage                                                  | Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances ou ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.                                                                                                                                                                                                                   |
| Pays d'origine                                               | Inde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tailles disponibles                                          | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Surface externe du gant                                      | Doigts et paume texturé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Internal Glove Surface                                       | Chlorée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Méthode de stérilisation                                     | Rayonnement gamma (25 kGy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dose minimale de stérilisation                               | 25kGy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Niveau d'assurance de stérilité                              | 10 <sup>-6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe de Salle Blanche                                      | Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durée de conservation                                        | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résistance éprouvée à différents agents chimiothérapeutiques | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teneur en protéines                                          | 50 µg/g ou moins de protéines extractibles totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antistatiques                                                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Extra BLAS

Gant stérile jetable en latex pour salle blanche

| Propriétés physiques                                  |                             |             |             |               | Méthode d'essai |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Tailles                                               | P (6.5 - 7)                 | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) | EN ISO 21420    |
| Longueur (mm)                                         | 410 / 16                    |             |             |               |                 |
| Largeur de la paume (mm/in)                           | 86/3.38                     | 96/3.78     | 106/4.17    | 115/4.53      |                 |
|                                                       |                             |             |             |               |                 |
| Taux de micro-trous                                   | 1.5 AQL Performance Level 2 |             |             |               | EN 374-2        |
| Nombre de particules typiques ≥ 0,5 μm (nombre/cm²)   | <1500                       |             |             |               | IEST-RP-CC005.4 |
| Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)   | 0.18 / 7.09                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils) | 0.21 / 8.27                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils) | 0.13 / 5.12                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Force à la rupture (N) pendant le vieillissement      | ≥ 9 N                       |             |             |               | EN 455-2        |

## TENEUR IONIQUE

| Concentration en Qg/cm <sup>2</sup> | Valeur typique             | Concentration en Qg/cm <sup>2</sup> | Valeur typique             |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Ammonium                            | 0.333                      | Nitrate                             | 0.528                      |
| Bromure                             | 0.053                      | Nitrite                             | Disponible dans le dossier |
| Calcium                             | 1.155                      | Phosphate                           | 0.014                      |
| Chlorure                            | 4.412                      | Potassium                           | 0.075                      |
| Fluorure                            | Disponible dans le dossier | Sodium                              | 0.025                      |
| Lithium                             | 0.230                      | Sulfate                             | 0.267                      |
| Magnésium                           | Disponible dans le dossier | Zinc                                | Disponible dans le dossier |

## INFORMATION DE COMMANDE

| TAILLE                    | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT | BLAS-S      | BLAS-M      | BLAS-L      | BLAS-XL       |

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS



Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
Tél. : +603 8310 6688  
Téléc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tél. : 1 800 800-0444  
US Téléc. : 1 800 800-0445  
CA Tél. : 1 800 363 8340

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Téléc. : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
Tél. : +44 1638 663338  
Téléc. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.



