



Résistance aux coupures

Abrasion



Usage modéré

Gants résistants à la coupure EN ISO C/ANSI A4, offrant une durée de vie prolongée.

- **Défenses avancées** : Enrichie en Lycra®, la doublure HyFlex® 11-735 bénéficie également de la technologie brevetée INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, pour une protection contre les coupures EN ISO C/ANSI A4.
- **Durabilité supérieure** : L'enduction de PU sur la paume permet d'obtenir des gants EPI robustes et résistants à long terme, offrant une résistance à l'abrasion de niveau 4 selon la norme EN et de niveau 6 selon la norme ANSI.
- **Confort allégé** : La doublure tressée légère 10G de ces gants HyFlex® assure un mélange polyvalent de confort, de flexibilité et de protection.
- **Grip amélioré** : la même enduction de polyuréthane améliore le grip et les performances de ces gants HyFlex dans des conditions sèches ou légèrement huileuses.
- **Emballage simplifié** : Ces gants enduits de PU sont également disponibles sous forme d'emballage de vente, pour un accès pratique en cas de besoin.



Secteurs industriels

- Automobile
- Machinerie et équipements
- Transformation des métaux
- Produits chimiques
- Après-vente automobile

Applications

- Travail des métaux et tâches d'assemblage
- Assemblage et inspection d'éléments
- Assemblage et démontage d'équipement
- Prise d'éléments structuraux
- Montage et démontage
- Fixation d'éléments et de pièces
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manipulation de marchandises reçues
- Entretien
- Serrurerie
- Compatible avec les écrans tactiles de tout type

Principales caractéristiques

- Technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™ : protection personnelle avancée
- Revêtement PU sur la paume : excellente adhérence et résistance à l'abrasion
- Doublure légère tressée 10G : confort doux, flexible et imprégné de Lycra®.

Technologies



Normes de performance et Conformité aux règlements



Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
HyFlex® 11-735	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduit: Polyuréthane Matériau de la doublure: Fibre de verre, PEHP, Nylon, Spandex Poignet: Poignet en tricot	10	6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm ; 8.81-10.59 in	Noir	• 12 paires par sac ; 12 sacs par boîte

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Télééc. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Télééc. : 1 800 267-3551