



Schnittfestigkeit



Hitze



Hohe Belastung

Fortschrittliche, schnittfeste Sicherheitshandschuhe aus hochwertigem Leder für hervorragende Griffigkeit

- **Verbesserte Verteidigungsmaßnahmen:** Diese Sicherheitshandschuhe sind mit Aramidfasern und verstärktem Daumenbereich sowie mit auf den Fingerrücken verlegten Nähten ausgestattet, um vor kleineren Verletzungen, scharfen Stichen und Einstichen zu schützen.
- **Spezieller Schutz:** Der ActivArm® 70-765 gehört zu den besten Lederarbeitshandschuhen auf dem Markt und schützt die Hände auch bei intermittierendem Hitzekontakt bis zu 100 °C/200 °F.
- **Gestärkter Griff:** Sie gewährleisten einen starken, sicheren Halt in öligen Umgebungen
- **Verbesserte Haltbarkeit:** ActivArm® 70-765 Arbeitshandschuhe mit Lederhandflächen bestehen aus einem mittelschweren, schnittfesten Garn der Stärke 10, das eine lange Nutzungsdauer gewährleistet.
- **Optimierter Komfort:** ActivArm® 70-765 Sicherheitshandschuhe sind nicht nur hitzebeständig, sondern auch bequem und mit farbigem Polyester und Baumwolle geflochten



Industrien

- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Handhabung rauer, gespannter Metallteile
- Reparatur und Austausch von Glas
- Greifen rauer Blöcke und Zylinder
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Presswerkarbeiten

Ehemals: Vantage®70-765

Hauptmerkmale

- **Doppelt genäht mit Aramidfaser:** Verbesserter Schutz
- **Mittelschweres schnittfestes Garn:** Hoher Schnittschutz im Verhältnis zum Gewicht
- **Hitzebeständige Konstruktion:** Intermittierender Wärmekontakt bis zu 100°C/200°F

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D

EN 407



X1XXXX



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® 70-765	Veredelung: Innenhand aus Leder Beschichtungsmaterial: Leder Auskleidungsmaterial: Acryl, Nylon, Aramid Manschetten-Stil: Strickbund	10	8, 9, 10, 11	235-275 mm/ 9,25-10,82 Zoll	Grau	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Paar pro Beutel; 3 Beutel pro Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699