

ACTIVARMR™

80-100

Konzipiert für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Handhabungs- und Trageanwendungen

Ehemals: Powerflex®80-100



Mehrzweck



Hohe Belastung

Strapazierfähige Mehrzweckhandschuhe, die mechanische Leistung mit hervorragender Griffigkeit kombinieren

- **Gestärkter Griff:** Die ActivArmr™ 80-100 Arbeitshandschuhe haben ein Crinkle-Finish, das einen ausgezeichneten Grip bei Nässe und Trockenheit gewährleistet. Sie sind eine sichere, produktivitätssteigernde Wahl für Anwendungen im Baugewerbe, Transport, Versand und Lagerhaltung.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Robustheit und Langlebigkeit werden durch die robuste Naturkautschuklatex-Beschichtung dieser Industriehandschuhe gewährleistet
- **Erhöhter Komfort:** Der ActivArmr™ 80-100 Mehrzweckhandschuh verfügt über ein automatisch gestricktes Innenfutter, das für eine optimal gespannte Innenfläche sorgt und somit einen angenehmen Tragekomfort und erhöhte Fingerfertigkeit gewährleistet.
- **Echte Vielseitigkeit:** Sie eignen sich gut als Arbeitshandschuhe, da sie für eine breite Palette von Handhabungs- und Trageanwendungen konzipiert sind



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen

Einsatzbereiche

- Greifen rauer Blöcke und Zylinder
- Greifen und Bearbeiten von Strukturteilen
- Be- und Entladen rauer Teile und Kisten
- Aufnehmen von Teilen und Zubehör
- Endmontage
- Verladen von Rohstoffen
- Entladen bearbeiteter Teile

Hauptmerkmale

- **Crinkle-Finish-Beschichtung:** Hervorragend griffige Handschuhe bei trockenen und nassen Bedingungen
- **Robustes Naturkautschuklatex-Design:** Für abriebfeste Handschuhe
- **Gestricktes Innenfutter und gespannte Innenfläche:** Hervorragende Passform und Flexibilität


Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine
- Zinkdibutyldithiocarbamat
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm™ 80-100	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Naturgummilatem Auskleidungsmaterial: Grey Manschetten-Stil: Strickbund	10	6, 7, 8, 9, 10	235-280 mm / 9.25-11.02 inches	Blau	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699