

ACTIVARMR™

80-409

Isolierter Handschuh für kalte Bedingungen

Ehemals: PowerFlex®80-409



Kälte



Mittlere Belastungen

Vollständig beschichtete und isolierte Nitrilhandschuhe, die einen hervorragenden Komfort bei kalten Bedingungen gewährleisten

- **Erhöhte Haltbarkeit:** Durch die Kombination von strapazierfähigem Nylon und Nitril sind die ActivArm[™] 80-409 Allzweck-Schutzhandschuhe wasser- und windabweisend, schützen die Hände mit hervorragender Isolierung bei Temperaturen bis zu -15°C/5°F und bieten dank ihrer rauen Oberfläche eine hervorragende Grifffigkeit bei nassen Bedingungen.
- **Optimierter Komfort:** Diese warmen, isolierten Handschuhe bestehen aus einem doppelagigen und dünnen, nahtlos gestrickten, thermischen Frottee-Schlingen-Acryl-Futter, das ein hohes Maß an Komfort bietet
- **Zusätzlicher Schutz:** Der elastische Strickbund des ActivArm[™] 80-409 Sicherheitshandschuhs sorgt für einen sicheren Sitz und bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk bei mittelschweren Arbeiten.
- **Reduzierte Risiken:** Diese silikonfreien Industriehandschuhe gewährleisten den Produktschutz und sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet



Industrien

- Landwirtschaft
- Bauarbeiten
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Kommerzielles Tauchen

Einsatzbereiche

- Straßenreinigung und Abfallentsorgung
- Wartungsarbeiten
- Kühlhauslagerung
- Wintereinsatz in Außenbereichen

ACTIVARMR™

80-409

Isolierter Handschuh für kalte Bedingungen

Ehemals: PowerFlex®80-409

Hauptmerkmale

- **Vollständig getauchte Nitrilbeschichtung:** Verbesserte Abriebfestigkeit und Griffigkeit
- **Thermo-Frottierschlingen-Acryl-Liner:** Für wirklich kältebeständige Handschuhe
- **Elastisches Strickbündchen:** Für formschlüssigen und komfortablen Handschutz


Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm™ 80-409	Veredelung: Vollbeschichtung Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril Auskleidungsmaterial: Acryl, Polyester, Polyamid Manschetten-Stil: Strickbund	13	8, 9, 10	269-280 mm / 10.59-11 inches	Blau	12 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699