

ACTIVARMR™

80-658

Schweres, schnittfestes Modell mit ausgezeichnetem Grip und Hitzeschutz

Ehemals: Powerflex®80-658



Schnittfestigkeit



Hitze



Hohe Belastung

Hochleistungs-Schutzhandschuhe, die Schnitt- und Hitzebeständigkeit mit hervorragender Griffigkeit kombinieren

- **Fortgeschrittene Schutzfunktionen:** Die Stahl-, Glasfaser- und Aramidfaser-Innenschicht der ActivArm[™] 80-658 Schutzhandschuhe bietet EN ISO E Schnittfestigkeit sowie EN 407 Level 2 Hitzekontaktbeständigkeit bis zu 250°C für überlegenen Handschutz beim Umgang mit scharfen und warmen Komponenten
- **Spezialisierte Schutz:** Mit ihrer Latexbeschichtung und erhabenen, gekräuselten Oberfläche reduzieren diese robusten Hochleistungshandschuhe das Abrutschen und die Muskelspannung, schützen die Hände und gewährleisten gleichzeitig eine starke Grifffleistung
- **Erweiterte Eigenschaften:** Für zusätzlichen Unterarm- und Handgelenkschutz verfügen die ActivArm[™] 80-658 Industriehandschuhe über eine extra lange, zu drei Vierteln getauchte, flüssigkeitsabweisende Stulpe, die die Haut vor potenziell gefährlichen Flüssigkeitslösungen schützt
- **Zusätzlicher Komfort:** Diese heidegrün gefärbten Handschuhe verbergen Schmutz, sind dabei waschbar und in verschiedenen Größen erhältlich



Industrien

- Bauarbeiten
- Glasproduktion
- Automobilindustrie
- Abfallrecycling und -entsorgung

Einsatzbereiche

- Schwerarbeiten, bei denen auch Tastsensibilität gefordert ist
- Handhabung gezackter Metalle
- Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
- Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

ACTIVARMR™

80-658

Schweres, schnittfestes Modell mit ausgezeichnetem Grip und Hitzeschutz

Ehemals: Powerflex®80-658

Hauptmerkmale

- **Dreischichtige Konstruktion:** Zusätzliche Schnitt-, Splitter- und Brandfestigkeit
- **Latex-Beschichtung mit gekräuselter Oberfläche:** Fester Trocken- und Nassgriff
- **Extra lange Stulpe:** Für Arbeitshandschuhe, die Unterarm und Handgelenk schützen


Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (in der Beschichtung und im elastischen Strickbund)
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm™ 80-658	Veredelung: Tauchbeschichtung Beschichtungsmaterial: Naturgummilatex Auskleidungsmaterial: Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Aramid Manschetten-Stil: Verlängert	7	6, 7, 8, 9, 10, 11	250-300 mm / 9.84-11.81 inches	Blau	• 12 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699