



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

Langlebige Arbeitshandschuhe mit erhöhter Sichtbarkeit zum Schutz der Arbeiter bei schlechten Lichtverhältnissen

- **Spezieller Schutz:** Die ActivArm[™] 97-013 Industriehandschuhe verfügen über hochsichtbare Merkmale auf der Handfläche und dem Handrücken mit einem retroreflektierenden Logo, um die Sicherheit des Trägers bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten.
- **Optimierter Komfort:** Die ActivArm[™] 97-013 Sicherheitshandschuhe sind mit einem 13-Gauge-Glasfaser- und Polyesterfutter ausgestattet und halten die Hände den ganzen Tag über komfortabel und schweißfrei.
- **Fortschrittliche Ergonomie:** Diese Handschutzhandschuhe bieten eine natürlich gekrümmte, entspannte Passform für weniger Ermüdung der Hände und mehr Geschicklichkeit
- **Verbesserte Schnittfestigkeit:** Sie sind außerdem mit der INTERCEPT[™] Cut Resistance Technology ausgestattet, die einen besseren Schutz vor Schnittverletzungen bietet.
- **Mehr Grip:** Der ActivArm[™] 97-013 ist ein mittelschwerer Handschuh, der sowohl in nassen als auch in trockenen Arbeitsumgebungen einen hervorragenden Grip bietet.



Industrien

- Energie
- Bergbau

Einsatzbereiche

- Signalgabe, Positionierung
- Führen von schweren Maschinen
- Lade- und Transportarbeiten
- Reparatur von Hydraulikanlagen
- Versenden und Verladen von Produkten
- Fahrzeugwartung
- Allgemeine Pumpenarbeiten
- Vorbereitung der Baustelle/Installation und Demontage von Seilbohrzeug
- Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen
- Arbeiten mit Werkzeugen
- Wartung und Reparatur von Ventilen und Leitungen
- Handhabung gezackter Metalle
- Anlagenwartung, Gerüstbau, Handhabung von Rohren, Isolierungen, Klempnerarbeiten und Sandstrahlen
- Führen von Schwermaschinen

ACTIVARMR™

97-013

Mittelschwerer Handschuh mit erhöhter Sichtbarkeit

Hauptmerkmale

- **Extra Sichtbarkeit von Handrücken und Handfläche:** Schutz der Hände in dunklen Umgebungen
- **13-Gauge-Fiberglas und Polyester-Innenfutter:** Schweißresistenter Komfort den ganzen Tag
- **Ergonomisches Design:** Natürlich geschwungene Passform, für weniger Ermüdung der Hand

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X32B

Technologien



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm™ 97-013	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril Auskleidungsmaterial: Glasfaser, Polyester Manschetten-Stil: Strickbund	13	7, 8, 9, 10, 11	240-280 mm / 9.45-11.02 inches	Orange	12 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699