

Elektrische Isolierhandschuhe Klasse 2 - RIG216B

Flexible, strapazierfähige elektrische Schutzhandschuhe, die Arbeiter mit zusätzlichem Komfort schützen

Ehemals: E103



Elektrischer Strom



Mittlere Belastungen

Elektrische Schutzhandschuhe für Hochspannung, die den Benutzer* schützen und gleichzeitig Flexibilität und Haltbarkeit gewährleisten

- **Erhöhte Haltbarkeit und Flexibilität:** ActivArm® Electrical Insulating Gloves Class 2 - RIG216B werden durch ein umweltfreundliches Tauchverfahren aus Latex hergestellt, was zu einem flexiblen, dauerhaften Handschutz führt.
- **Fortschrittliche Ergonomie:** Die nicht abgespreizten Finger und die Form der Hand in Ruhestellung verringern die Ermüdung der Hände.
- **Erhöhter Komfort:** Das ausgestellte Bündchen sorgt für Belüftung und Platz für Kleidung
- **Erhöhte Praktikabilität:** Eine glatte, einsatzgehärtete Oberfläche erleichtert das An- und Ausziehen
- **Spezialisierte Verteidigungen:** Sie sind lichtbogenzertifiziert (APC 2 in Kombination mit 96-003 Lederschutz) und halten einer Berührungsspannung von maximal 17000 V AC (maximal 25500 DC) stand.
- **Zertifizierter Schutz:** Als elektrische Schutzhandschuhe erfüllen sie die einschlägigen CSA-, NFPA- und OSHA-Normen und entsprechen den EN-Normen der Kategorien R* und C**.
*Für das Bestehen der Eigenschaften A+Z+H, wie in EN 60903 gefordert
**Für die Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen



Industrien

- Automobilindustrie
- Electrical
- Bauarbeiten
- Bergbau
- Maschinen und Anlagen

Einsatzbereiche

- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung
- Elektrounternehmen
- Herstellung und Wartung von Hybridmotoren
- Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien
- Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich
- Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich
- Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen

Elektrische Isolierhandschuhe Klasse 2 - RIG216B

Flexible, strapazierfähige elektrische Schutzhandschuhe, die Arbeiter mit zusätzlichem Komfort schützen

Ehemals: E103

Hauptmerkmale

- **Naturkautschuklatex-Formulierung:** Für flexible, langlebige Schutzhandschuhe
- **Ergonomisches Design:** Optimierter Komfort, minimierte Ermüdung der Hand
- **Großzügig ausgestellte Manschette:** Mehr Platz für Kleidung, garantierte Atmungsaktivität
*Lichtbogenzertifiziert nach IEC 614821-2:2014 und ASTM F2675:2021

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm Elektrische Isolierhandschuhe Klasse 2 - RIG216B	Beschichtungsmaterial: Naturgummilatem Manschetten-Stil: Straight Cuff with rolled beaded edge	8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	410mm/16inch	Schwarz	1 Paar/Packung, 10 Paare/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699