



Öl



Hohe Belastung

## Ölabweisende, nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe, für Arbeiten, die eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen scharfe Materialien erfordern

- **Erhöhte Flexibilität und Haltbarkeit:** ActivArmr® Hycron® 27-810 nitrilbeschichtete Handschuhe bieten mehr Flexibilität als PVC-beschichtete Handschuhe und sind dreimal so haltbar wie Alternativen aus strapazierfähigem Leder
- **Spezieller Schutz:** Ihre einzigartige Nitrilformulierung gewährleistet außerdem einen robusten Handschutz gegen scharfe und abrasive Materialien sowie gegen Öl und Fett.
- **Verbesserte Funktionen:** ActivArmr® Hycron® 27-810 Arbeitshandschuhe verfügen über eine lange Sicherheitsstulpe, die den Schutz von Händen und Handgelenken weiter erhöht
- **Geringeres Risiko von Oberflächenfehlern:** Da sie silikonfrei sind, eignen sie sich ideal für die Metallverarbeitung und den Motorenbau und verhindern, dass Verunreinigungen vor dem Lackieren auf die Farbe übertragen werden.
- **Erhöhter Komfort:** Das Baumwoll-Jersey-Gewebe dieser ActivArmr®-Handschuhe bietet außerdem optimalen Tragekomfort für einen weniger anstrengenden Handschutz im Alltag.



### Industrien

- Automobilindustrie

### Einsatzbereiche

- Greifen und Bearbeiten von Strukturteilen
- Spritzgussarbeiten
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
- Metall- und Montagearbeiten
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Befestigen und Zuschneiden von Teilen, Kabelbäumen und Anschlüssen
- Montage und Prüfung von Komponenten

### Hauptmerkmale

- **Nitril-Formulierung:** Flexibilität, Haltbarkeit, Abriebfestigkeit\*
- **Lange Sicherheitsstulpe:** Verbessertes Schutz für Hände und Handgelenke
- **Silikonfreies Design:** Gesicherte Sauberkeit in der Metall- und Motorenfertigung

*\*3x mehr Haltbarkeit als Alternativen aus strapazierfähigem Leder*

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

#### Kompatibel mit der REACH-Verordnung



4121B

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArmr® Hycron® 27-810	<b>Veredelung:</b> Vollbeschichtung <b>Beschichtungsmaterial:</b> Nitril <b>Auskleidungsmaterial:</b> Baumwolle <b>Manschetten-Stil:</b> Verlängerte Sicherheitsstulpe	10	315 mm	Blau	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexiko  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551