



Öl



Mittlere Belastungen

Vollständig nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe, für Komfort, Flexibilität und mechanische Beständigkeit

- **Optimierter Komfort und Ergonomie:** Mit Interlock-Strickfutter, großzügig bemessenen Größen und einem Design, das sich den natürlichen Handkonturen anpasst, bieten die vollgetauchten ActivArmr® Hylite™ 47-402 nitrilbeschichteten Arbeitshandschuhe einen überragenden Komfort
- **Erweiterter Schutz:** Eine spezielle Nitrilformulierung ermöglicht es diesen Industriehandschuhen, robusten mechanischen Schutz, ölabweisende Eigenschaften und Abriebfestigkeit zu kombinieren und gleichzeitig eine hervorragende Flexibilität zu bieten.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Sie übertreffen PVC-beschichtete Handschuhe im Verhältnis 3:1, leichte Lederhandschuhe im Verhältnis 5:1 und Baumwollhandschuhe im Verhältnis 12:1.
- **Geringeres Risiko von Oberflächenfehlern:** Diese ActivArmr®-Handschuhe sind silikonfrei und eignen sich für die Handhabung von Metallblechen und die Herstellung von Motoren. Sie bieten garantierte Sauberkeit und verringern das Risiko der Übertragung von Verunreinigungen.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Chemie

Einsatzbereiche


- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen
- Endmontage
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen
- Herstellung von Metallteilen und Flachglas
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Lagerung von Rohmaterialien
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Warenannahme

Hauptmerkmale

- **Konturiertes Design und Interlock-Strickfutter:** Verbesserte Ergonomie und Komfort
- **Nitril-Formulierung:** Abriebfestigkeit, ölabweisende Eigenschaften und Flexibilität
- **Silikonfreie Ausführung:** Garantierte Sauberkeit beim Umgang mit Metallen

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® Hylite™ 47-402	Veredelung: Vollbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Interlock-Baumwolle Manschetten-Stil: Strickbund	N.V.	7, 8, 9, 10	265-295 mm; 10,74-11,37 Zoll	Blau	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699