

Erhöhter Schutz vor gefährlichen Partikeln in kritischen Arbeitsumfeldern.

KONSTRUKTION

Das SMS-Materialien bildet eine besonders gute Barriere gegen Asbest-, Staub- oder Zementpartikel und schützen vor leichten Sprühnebeln, die bei einigen Spritzlackierungsarbeiten entstehen können.

Antistatischer Anzug für das Entfernen und Entsorgen von Asbest sowie allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

GENÄHTE NÄHTE

Kombination von Robustheit und Partikelbarriere

ANZUGMERKMALE

- 3-teilige Kapuze
- Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende
- Fingerschlaufen
 - Antistatisch behandelt

FARBEN

Weiß, Hell- und Marineblau

GRÖSSEN

S-5XL



Industrien

- Maschinen und Anlagen
- Biowissenschaften
- Metallverarbeitung
- Bauarbeiten
- Chemie

Einsatzbereiche


- Entladen von Schüttgut
- Befüllen/Leeren von Prozessanlagen
- Oberflächenprüfung, Kennzeichnung und Ausbesserung von Karosserieteilen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Lackieren und Reinigen von Werkzeugen und Robotern
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Nachweisliche Filterung zu 99,9 % von Partikeln $> 3 \mu\text{m}^*$
- Luft- und wasserdampfdurchlässig („atmungsaktiv“) zur Reduzierung einer Hitzebelastung
- Optimierte Körperpassform, erhöhter Komfort und mehr Sicherheit für den Träger
- Silikonfrei, eine wichtige Eigenschaft bei Spritzlackierungsarbeiten
- Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5

* KAKEN-Partikelpenetrationstest

Werkstoff-Diagramm



Naht-Diagramm



Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2



EN 1149-5

EN ISO 13688:2013



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Farbe	Blau
Ursprungsland	China
Lieferbare Modelle	103,111
Verpackung Übersicht	Individually packaged
Produktmaterial	SMS-Material mit antistatischen Eigenschaften
Artikelnummer	1500 PLUS - Modell 113
Normenübersicht	CE-KATEGORIE III (Typ 5, Typ 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
Nahtart	Genäht
Haltbarkeit	5 years

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör	
Design-Merkmale	Overall, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende und Fingerschlaufen. Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen Reflektierendes Hi-Viz-Klebeband für erhöhte Sichtbarkeit.

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

